



Blue (/52) TL/TL-D

TL-D 18W/52

Лампи Philips TL/TL-D колір 52 випромінюють практично весь свій світловий потік у діапазоні 400–500 нм із піком 450 нм без короткохвильового діапазону УФ-В. Тому вони ідеально підходять для систем, що використовуються в сільському господарстві та фототерапії жовтяниці в новонароджених.

Попередження та безпека

• Розбиття лампи навряд чи вплине на ваше здоров'я. Якщо лампа розбилася, провітриті приміщення протягом 30 хвилин і зберіть усі уламки (бажано в рукавичках). Помістіть уламки в герметичний целофановий пакет і передайте їх у місцевий пункт утилізації відходів. Не використовуйте пилосос.

Дані про продукцію

Загальна інформація	
Розташування виводів	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Термін служби до 50% відмов (ном.)	13 000 година (-н)
Термін служби (ном.)	2 000 година (-н)

Світлотехнічні	
Код кольору	52
Світловий потік	395 lm
Координата хроматичності X (номінальна)	157
Координата хроматичності Y (номінальна)	75

Експлуатаційні й електричні	
Споживана потужність	18 W
Струм у лампі (ном.)	0,36 A
Напруга (ном.)	59 V

Елементи керування й затемнення	
З регульованою яскравістю	Так

Механічні деталі й корпус	
Форма лампи	T26
Вага нетто (шт.)	71,000 g


Затвердження й застосування	
Вміст ртуті (ном.)	13,0 mg

Дані про виріб	
Назва замовленого виробу	TL-D 18W/52
Повна назва виробу	TL-D 18W/52
Повний код виробу	872790083485700
Код замовлення	928048005211
Номер матеріалу (12NC)	928048005211
Чисельник — кількість в упаковці	1
EAN/UPC - продукт/упаковка	8727900834857

Blue (/52) TL/TL-D

Чисельник – упаковок у зовнішній коробці	25
EAN/UPC - корпус	8727900834864

Розміри



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-D 18W/52	28 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604 mm

