



TL-D Standard Colours

TL-D 18W/54-765 1SL/25

As lâmpadas TL-D Standard Colors (tubo com diâmetro de 26 mm) criam atmosferas que vão da luz branca (quente) à luz do dia (fria). Lâmpadas com moderada reprodução de cor e eficiência.

Avisos e Segurança

- A lamp breaking is extremely unlikely to have any impact on your health. If a lamp breaks, ventilate the room for 30 minutes and remove the parts, preferably with gloves. Put them in a sealed plastic bag and take it to your local waste facilities for recycling. Do not use a vacuum cleaner.

Dados do produto

Informações gerais	
Casquilho	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Vida útil até 50% de falhas (Nom.)	13.000 hora(s)

Dados técnicos de luz	
Código da cor	54-765
Fluxo luminoso	1.050 lm
Designação da cor	Luz natural
Temperatura de cor correlacionada (nom.)	6200 K
Color rendering index (CRI)	72

Dados elétricos e de operação	
Consumo de energia	18,0 W
Corrente de lâmpada (Nom.)	0,360 A
Tensão (Nom.)	59 V

Controles e dimerização	
Regulável	Sim

Dados mecânicos e de compartimento	
Forma da lâmpada	T8
Peso líquido (peça)	70,800 g

Aprovação e aplicação	
Conteúdo de mercúrio (Hg) (Nom.)	5,0 mg
Consumo de energia kWh/1000 h	22 kWh


Dados do produto	
Nome de produto da encomenda	TL-D 18W/54-765 1SL/25
Nome do produto completo	TL-D 18W/54-765 1SL/25
Full EOC	871150028609340
Descrição do código local	LAMPADA FLUOR TUBULAR TLD18-54-IMP

TL-D Standard Colours

Código de encomenda	928048005440
Nº do material (12NC)	928048005440
Código local	TLD18-54-IMP
Numerador — Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC - produto/caixa	8711500286093


Numerador SAP — Embalagens por exterior	25
EAN/UPC - caixa	8711500286109

Desenho dimensional




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-D 18W/54-765 1SL/25	28 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604 mm

Dados fotométricos




Spectral Power Distribution Colour - TL-D 18W/54-765 1SL/25

Vida útil




Life expectancy diagram - 3 hour cycle



Life expectancy diagram - 12 hour cycle

TL-D Standard Colours

Vida útil



Lumen Maintenance Diagram - TL-D 18W/54-765 1SL/25

