



TL-D Blacklight Blue

TL-D 18W BLB 1SL/25

TL-D/08 Blacklight Blue lamps are low-pressure mercury-vapor fluorescent lamps. They have an inner envelope coated with a fluorescent powder that emits long-wave UV radiation to excite luminescence.

Güvenlik ve uyarılar

- Lamba kırılmasının sağlığını üzerinde herhangi bir olumsuz etkisi olmayacağını söylemek pek de mümkün değildir. Bir lamba kırıldığında, odayı 30 dakika süreyle havalandırın ve kırık parçaları tercihen eldiven kullanarak toplayın. Bunları ağzı kapalı bir plastik torbaya koyun ve geri dönüşüm için size en yakın atık toplama merkezine götürün. Elektrikli süpürge kullanmayın.


Ürün veri

Genel Bilgiler	
Kapak Tabanı	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
%50 Arzaya Kadar Kullanım Ömrü (Nom)	13.000 h
Kullanım Ömrü (Nom)	5.000 h
Işık Teknik Ayrıntıları	
Renk Kodu	108 [08 lead free glass]
Renk Kodlaması	Blacklight Blue
Çalıştırma ve Elektrik	
Güç Tüketimi	18 W
Lamba Akımı (Nom)	0,36 A
Voltaj (Nom)	59 V
Mekanik ve Muhafaza	
Lamba Biçimi	T26
Net Ağırlık (Parça Başı)	71.000 g
Onay ve Uygulama	
Cıva (Hg) İçeriği (Nom)	5,0 mg

CE İşareti	Evet
UV	
UV-A Işıması 100 sa (IEC)	3,9 W
Ürün Verileri	
Sipariş ürün adı	TL-D 18W BLB 1SL/25
Tam ürün adı	TL-D 18W BLB 1SL/25
Tam ürün kodu	87115009511340
Sipariş kodu	95111340
Malzeme No. (12NC)	928048010805
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
EAN/UPC - Ürün/Kutu	8711500951113
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	25
EAN/UPC - Kutu	8711500951120


TL-D Blacklight Blue

Boyutlu çizim



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-D 18W BLB 1SL/25	28 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604 mm

Fotometrik bilgi



Spectral Power Distribution Colour - TL-D 18W BLB 1SL/25

