



Actinic BL TL-D(K) Secura

Actinic BL TL-D 18W/10 Secura 1SL/25

Actinic BL TLD Secura - ekstra sikkerhet og HACCP godkjent. Philips Actinic BL TLD Secura er den bruddsikre lyskilden i Actinic familien. Det har en spesiell yttertekstur som gjør at den holder sammen alt glass og alle komponenter, hvis lyskilden går i stykker, og fjerner helt risikoen for glasssplinter (i henhold til den strenge HACCP-standard). Som alle Actinic Lyskilder er Secura modellen optimert for å tiltrekke seg så mange insekter som mulig. Philips kan levere et bredt utvalg av BL TL, BL TLD, BL T5 og Enkeltendede kompakte versjoner, en sirkel, og en T5-versjon. Produktdesignere har en høy andel avvalgfrihet for å velge de riktige løsningene inkludert kompakte løsninger. Produktet er uten bly, har et lavtinnhold av kvikksølv og er derfor et godt miljøvalg.

Warnings and safety

- Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.

Produktdata

Generell informasjon	
Sokkelbase	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Levetid til 50 % lystap (nom.)	13 000 time(r)
Brukstid (nom.)	9 000 time(r)
Teknisk belysning	
Fargekode	10
Fargebetegnelse	Actinic
Kromatisk koordinat X (nom)	220
Kromatisk koordinat Y (nom)	200

UV-foringelse ved 2000 t	20 %
UV-foringelse ved 5000 t	30 %
Drift og elektronikk	
Effektforbruk	18 W
lyskildestrom (nom.)	0,36 A
Spenning (nom.)	59 V
Mekanikk og innfatning	
Lyspæreform	T26

Actinic BL TL-D(K) Secura

Nettovekt (stykk)	127,500 g
-------------------	-----------

Godkjenning og bruksområde

Lavt kvikksølv (Hg)-innhold (nom.)	5,0 mg
CE-merke	Ja

UV


UV-A-stråling 100 t (IEC)	4,5 W
---------------------------	-------

Produktdata

Produktnavn for bestilling	Actinic BL TL-D 18W/10 Secura 1SL/25
Fullstendig produktnavn	Actinic BL TL-D 18W/10 Secura 1SL/25


Full EOC	872790085383400
Lokal kodebeskrivelse	3861690
Bestillingskode	928048201003
Materialenr. (12NC)	928048201003
Lokal bestillingskode	3861690
Antall – per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8727900853834
SAP-teller – pakker per utvendige	25
EAN/UPC – boks	8727900853841

Målskisse



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
Actinic BL TL-D 18W/10 Secura 1SL/25	28 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604 mm

Fotometriske data



Spectral Power Distribution Colour - Actinic BL TL-D 18W/10 Secura 1SL/25

Actinic BL TL-D(K) Secura

