



TL-D Colored

TL-D Colored 36W Blue 1SL/25

Zářivky TL-D (průměr trubice 26 mm) pomáhají vytvářet speciální efekty a atmosféru a přilákat pozornost využitím červeného, zeleného, modrého a žlutého světla. Kromě použití konkrétních barev je také možné jejich smícháním vytvořit bílé světlo. Tyto světelné zdroje nabízejí díky použití základních luminoforů vysoký světelný tok. Mezi oblasti použití patří obchody a výstavní prostory, bary a restaurace, předváděcí plochy, reklamní osvětlení a obchody se zábavním zbožím.

Varování a bezpečnost

- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do místního sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.

Údaje o produktu


Obecné informace		Řízení a stmívání	
Patice krytky	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	Stmívatelné	Ano
Životnost do 50 % poruch (jmen.)	15 000 h		
Světelně technické		Mechanické a materiály	
Kód barvy	180	Tvar žárovky	T8
Světelný tok	960 lm	Celková hmotnost (kus)	135,000 g
Barevné konstrukce	Modrá (B)		
Provozní a elektrické		Certifikace a použití	
Spotřeba energie	36,0 W	Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	13,0 mg
Proud zdroje (jmen.)	0,440 A	Spotřeba energie kWh/1000 h	45 kWh
Napětí (jmen.)	103 V	Značka CE	Ano
		Označení a balení	
		Objednávací název produktu	TL-D Colored 36W Blue 1SL/25
		Celý název výrobku	TL-D Colored 36W Blue 1SL/25
		Full EOC	871150072754140

TL-D Colored

Kód objednávky	72754140
Číslo materiálu (12NC)	928048501805
Místní kód	TLD3618
Číslování – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8711500727541


Číslování SAP – balení v krabici	25
Pouzdro – EAN/UPC	8711500727558

Rozměrové výkresy



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-D Colored 36W Blue 1SL/25	28,0 mm	1 199,4 mm	1 206,5 mm	1 204,1 mm	1 213,6 mm

Fotometrické údaje



Spectral Power Distribution Colour – TL-D Colored 36W Blue 1SL/25

