



TL-D Colored

TL-D Colored 36W Blue 1SL/25

Trubica TL-D (s priemerom 26 mm) pomáha vytvárať špeciálne efekty a atmosféru. Upúta pozornosť červeným, zeleným, modrým alebo žltým svetlom. Tento svetelný zdroj ponúka vysoký svetelný tok vďaka využitiu základných práškov. Aplikácie zahŕňajú predajne a showroomy, bary a reštaurácie, predvážacie miestnosti, svetelné nápisy a predajne zábavného sortimentu.

Varovanie a ochrana

- Je veľmi nepravdepodobné, že by rozbitie žiarivky mohlo mať vplyv na vaše zdravie. V prípade rozbitia žiarivky miestnosť 30 minút vetrajte, časti žiarivky odstráňte, pokiaľ možno použitím rukavíc. Vložte ich do utesneného plastového vrečka a odovzdajte na recykláciu do miestneho zariadenia na nakladanie s odpadmi. Nepoužívajte vysávač.

Údaje o produkte

Všeobecné informácie	
Pätica	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Životnosť pri 50 % chybovosti (nom.)	15 000 h

Svetelné technické	
Kód farby	180
Svetelný tok	960 lm
Označenie farby	Modrá (B)

Prevádzkové a elektrické	
Spotreba	36,0 W
Prúd svetelného zdroja (nom.)	0,440 A
Napätie (nom.)	103 V

Ovládanie a stmievanie	
Stmievateľné	Áno

Mechanické časti a teleso	
Tvar žiarovky	T8
Čistá hmotnosť (kus)	135,000 g


Schválenie a použitie	
Obsah ortuti (Hg) (nom.)	13,0 mg
Spotreba energie kWh/1 000 h	45 kWh
Značka CE	Áno

Údaje o produkte	
Objednávkový názov produktu	TL-D Colored 36W Blue 1SL/25
Úplný názov produktu	TL-D Colored 36W Blue 1SL/25
Úplný kód produktu	871150072754140
Objednávkový kód	72754140
Č. materiálu (12NC)	928048501805
Miestny objednávkový kód	TLD3618
Čitateľ – množstvo kusov v balení	1

TL-D Colored


EAN/UPC – produkt/puzdro	8711500727541
Čítateľ – počet balení v krabici	25
EAN/UPC – balenie	8711500727558

Rozmerový obrázok



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-D Colored 36W Blue 1SL/25	28,0 mm	1 199,4 mm	1 206,5 mm	1 204,1 mm	1 213,6 mm

Fotometrické údaje



Spectral Power Distribution Colour - TL-D Colored 36W Blue 1SL/25

