



Colores estándares TL-D

TL-D 36W/54-765 1SL/25

Las lámparas de colores estándares TL-D (diámetro del tubo de 26 mm) crean ambientes con blanco cálido o luz de día fría. Lámparas con eficacia y reproducción de color moderadas.

Advertencias y seguridad

- Es muy poco probable que si se rompe una lámpara, esto tenga un efecto sobre tu salud. Si se rompe una lámpara, ventila la habitación durante 30 minutos y retirará las partes, preferiblemente con guantes. Colocalas en una bolsa de plástico sellada y llevala a las instalaciones para reciclado de deshechos de tu zona. No uses aspiradora.

Datos del producto

Información general	
Tapa-base	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Vida útil para fallas del 50 % (nominal)	13,000 hora(s)

Información técnica sobre la luz	
Código de color	54-765
Flujo luminoso	2,500 lm
Designación de color	luz natural fría
Temperatura de color correlacionada (nominal)	6200 K
Índice de producción de color (IRC)	72

Operación y aspectos eléctricos	
Consumo de energía	36.0 W
Corriente de la lámpara (nominal)	0.440 A
Voltaje (nominal)	103 V

Controles y atenuación	
Regulable	Si

Mecánica y carcasa	
Forma del foco	T8
Peso neto (pieza)	134.400 g

Aprobación y aplicación	
Contenido de mercurio (Hg) (nominal)	5.0 mg
Consumo energético kWh/1000 h	43 kWh


Información del producto	
Nombre del producto del pedido	TL-D 36W/54-765 1SL/25
Nombre del producto completo	TL-D 36W/54-765 1SL/25
Full EOC	871150028621540
Código del pedido	928048505440
N.º de material (12NC)	928048505440

Colores estándares TL-D

Numerador: cantidad por paquete	1
EAN/UPC: producto/caja	8711500286215
Numerador: paquetes por caja externa	25


EAN/UPC - Caja	8711500286222
----------------	---------------

Plano de dimensiones




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-D 36W/54-765 1SL/25	28 mm	1,199.4 mm	1,206.5 mm	1,204.1 mm	1,213.6 mm

Datos fotométricos




Spectral Power Distribution Colour - TL-D 36W/54-765 1SL/25

Lifetime




Life expectancy diagram - 3 hour cycle



Life expectancy diagram - 12 hour cycle

Colores estándares TL-D

Lifetime



Lumen Maintenance Diagram - TL-D 36W/54-765 1SL/25

