



TL-D Snow White

TL-D 36W Snow White 1SL/25

Snow White este o lampă cu descărcare în vapori de mercur de joasă presiune, cu o manta tubulară de 26 mm, disponibilă în puteri de 18 W, 36 W și 58 W. Temperatura de culoare extrem de ridicată a gamei Snow White creează ambianță foarte rece, lampa fiind adecvată în mod special pentru condițiile de climă foarte caldă și uscată.

Warnings and safety


- Este foarte improbabil ca o lampă care se sparge să vă afecteze în vreun fel sănătatea. Dacă o lampă se sparge, aerisiți încăperea timp de 30 de minute și eliminați bucățile de lampă, preferabil cu mănuși. Puneți bucățile de lampă într-o pungă din plastic sigilată și predați-o la unitățile locale de colectare a deșeurilor în vederea reciclării. Nu folosiți un aspirator.

Catalog de date

Informații generale		Sistem mecanic și carcasă	
Baza elementului de fixare	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	Formă bec	T8
Durată de viață până la eșec de 50% (nom.)	13.000 ore	Greutate netă (bucată)	135,000 g
Date tehnice lumină		Aprobare și aplicație	
Flux luminos	2.370 lm	Conținut de mercur (Hg) (nom.)	5,0 mg
Denumirea culorii	Lumină naturală rece extrem	Consum de energie kWh/1000 h	43 kWh
Coordonată cromatică X (nom.)	264	Date despre produs	
Coordonată cromatică Y (nom.)	280	Nume comandă produs	TL-D 36W Snow White 1SL/25
Temperatură de culoare corelată (nom.)	12000 K	Numele complet al produsului	TL-D 36W Snow White 1SL/25
Indice de redare a culorilor (IRC)	75	Full EOC	871150089352940
Funcționare și sistem electric		Cod de comandă	89352940
Consum de curent	36 W	Număr material (12NC)	928048545015
Curent lampă (nom.)	440 mA	Numărător – Cantitate per pachet	1
Tensiune (nom.)	103 V	EAN/UPC – Produs/Cutie	8711500893529
		Numărător SAP – Pachete per exterior	25
		EAN/UPC – Cutie	8711500893536

TL-D Snow White

Cote



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-D 36W Snow White 1SL/25	28 mm	1.199,4 mm	1.206,5 mm	1.204,1 mm	1.213,6 mm

