



TUV TL & TL-D

TUV 36W SLV/6

TUV T8 lamps are double-ended UVC (germicidal) lamps used in professional water and air disinfection units. TUV T8 lamps offer almost constant UV output over their complete lifetime, for maximum security of disinfection and high system efficacy. Moreover, they have a long and reliable lifetime, which allows maintenance to be planned for in advance.

Προειδοποίηση & ασφάλεια


Ένας λαμπτήρας που σπάει είναι εξαιρετικά απίθανο να έχει επίδραση στην υγεία σας. Εάν σπάσει ένας λαμπτήρας, αερίστε τον χώρο για 30 λεπτά και αφαιρέστε τα σπασμένα κομμάτια, κατά προτίμηση με γάντια. Τοποθετήστε τα σε μια πλαστική σακούλα, κλείστε τη καλά και αποθέστε τη στα προς ανακύκλωση απορρίμματα της περιοχής σας. Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρική σκούπα.

Δεδομένα Προϊόντων

Γενικές πληροφορίες	
Βάση-κάλυμμα	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Ωφέλιμη διάρκεια ζωής (ονομ.)	9.000 h
Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού	
Μείωση στην ωφέλιμη διάρκεια ζωής	15 %
Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας	
Κατανάλωση ενέργειας	36 W
Ένταση ρεύματος λαμπτήρα (ονομ.)	0,44 A
Τάση (ονομ.)	103 V
Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβλημά	
Καθαρό βάρος (τεμάχιο)	135,000 g
Έγκριση και Εφαρμογή	
Περιεκτικότητα υδραργύρου (Hg) (ονομ.)	2,0 mg


Σήμανση CE	Ναι
UV	
Ακτινοβολία UV-C στις 100 ώρες	16,4 W
Στοιχεία προϊόντος	
Όνομα παραγωγέας προϊόντος	TUV 36W SLV/6
Πλήρες όνομα προϊόντος	TUV 36W SLV/6
Full EOC	871150061854210
Υπολογισμένη περιγραφή τοπικού κωδικού B2B	TUV36W
Κωδικός παραγωγέας	61854210
Αρ. υλικού (12NC)	928048604003
Τοπικός κωδικός	TUV36W
Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1
EAN/UPC - Προϊόν/Θήκη	8711500618542
Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	6
EAN/UPC - Κιβώτιο	8711500618559

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TUV 36W SLV/6	28 mm	1.199,4 mm	1.206,5 mm	1.204,1 mm	1.213,6 mm

Φωτομετρικά δεδομένα



Spectral Power Distribution Colour - TUV 36W SLV/6

