



TUV T8

TUV 36W SLV/6

Las lámparas TUV T8 son lámparas de doble UV-C que emiten 253,7 Nm. Las lámparas TUV T8 ofrecen una salida de UV-C constante durante toda la vida útil, para lograr la máxima seguridad de desinfección y una gran eficacia del sistema. Además, tienen una duración prolongada y fiable, que permite planificar el mantenimiento con anticipación.

Advertencias y seguridad

- Es muy poco probable que si se rompe una lámpara, esto tenga un efecto sobre tu salud. Si se rompe una lámpara, ventila la habitación durante 30 minutos y retira las partes, preferiblemente con guantes. Colócalas en una bolsa de plástico sellada y llévala a las instalaciones para reciclado de deshechos de tu zona. No uses aspiradora.
- PELIGRO: producto del Grupo de riesgo 3 Ultravioleta. Estas lámparas emiten una radiación UV de alta potencia que puede provocar lesiones graves en la piel y los ojos. Evite la exposición de los ojos y la piel al producto sin protección. Usar únicamente en un entorno cerrado que proteja a los usuarios de la radiación.
- Las plantas o los materiales expuestos a los UV-C o a ozono por un largo tiempo pueden dañarse o decolorarse.

Datos del producto

| Información general | |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| Tapa-base | G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent] |
| Vida útil (nominal) | 9,000 hora(s) |
| Información técnica sobre la luz | |
| Devaluación en la vida útil | 15 % |
| Operación y aspectos eléctricos | |
| Consumo de energía | 36 W |
| Corriente de la lámpara (nominal) | 0.44 A |
| Voltaje (nominal) | 103 V |

| Mecánica y carcasa | |
|--------------------------------------|---------------|
| Peso neto (pieza) | 135.000 g |
| Aprobación y aplicación | |
| Contenido de mercurio (Hg) (nominal) | 2.0 mg |
| Marca CE | Si |
| Ultravioleta | |
| Radiación de UV-C a 100 h | 16.4 W |
| Información del producto | |
| Nombre del producto del pedido | TUV 36W SLV/6 |
| Nombre del producto completo | TUV 36W SLV/6 |

TUV T8

| | |
|---------------------------------|-----------------|
| Full EOC | 871150061854210 |
| Código del pedido | 928048604003 |
| N.º de material (12NC) | 928048604003 |
| Numerador: cantidad por paquete | 1 |
| EAN/UPC: producto/caja | 8711500618542 |

| | |
|--------------------------------------|---------------|
| Numerador: paquetes por caja externa | 6 |
| EAN/UPC - Caja | 8711500618559 |

Plano de dimensiones

| Product | D (max) | A (max) | B (max) | B (min) | C (max) |
|---------------|---------|------------|------------|------------|------------|
| TUV 36W SLV/6 | 28 mm | 1,199.4 mm | 1,206.5 mm | 1,204.1 mm | 1,213.6 mm |



Datos fotométricos



Spectral Power Distribution Colour - TUV 36W SLV/6

