



# TUV T8

## TUV 36W SLV/6

Lysrør i T8 eller T26 bergnet for desinfisering

### Warnings and safety

- Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.

### Produktdata


Generell informasjon	
Sokkelbase	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Brukstid (nom.)	9 000 time(r)
Teknisk belysning	
Foringelse ved brukslevetid	15 %
Drift og elektronikk	
Effektforbruk	36 W
lyskildestrøm (nom.)	0,44 A
Spenning (nom.)	103 V
Mekanikk og innfatning	
Nettvekt (stykk)	135.000 g
Godkjenning og bruksområde	
Lavt kvikksølv (Hg)-innhold (nom.)	2,0 mg
CE-merke	Ja

UV	
UV-C-stråling ved 100 timer	16,4 W
Produktdata	
Produktnavn for bestilling	TUV 36W SLV/6
Fullstendig produktnavn	TUV 36W SLV/6
Full EOC	871150061854210
Lokal kodebeskrivelse	3834240
Bestillingskode	928048604003
Materialenr. (12NC)	928048604003
Lokal bestillingskode	3834240
Antall – per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8711500618542
SAP-teller – pakker per utvendige	6
EAN/UPC – boks	8711500618559

# TUV T8

## Målskisse

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TUV 36W SLV/6	28 mm	1 199,4 mm	1 206,5 mm	1 204,1 mm	1 213,6 mm



## Fotometriske data



Spectral Power Distribution Colour - TUV 36W SLV/6

