



TL-D Colored

TL-D Colored 58W Red 1SL/25

A piros, zöld, kék és sárga fényű, 26 mm-es átmérőjű TL-D lámpával különleges hatásokat és légkört, illetve figyelemfelkeltő effekteket hozhat létre. A színek külön is használhatók, de keverheti is őket, ha fehér fényre van szükség. A lámpa az alapporok használatának köszönhetően erős fénykibocsátással rendelkezik. Alkalmazható például üzletekben és bemutatótermekben, bárókban és éttermekben, árubemutatókhoz, figyelemfelkeltő világításhoz és szórakoztató termékeket árusító üzletekben.

Figyelmeztetések és biztonság

- A törött lámpa nagy valószínűséggel nem okoz egészségkárosodást. Ha egy lámpa eltörik, szellőztessen a helyiségben 30 percig, és távolítsa el a darabjait, lehetőleg kesztyűben. Helyezze a darabokat egy lezárható műanyag zacskóba, és helyezze azt az e célra kihelyezett szelektív hulladékgyűjtőbe, újrahasznosítás céljából. Ne használjon porszívót.

Termék adatok


Általános információ		Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Fejlesztés - foglalat	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	Szabályozható	Igen
Élettartam az 50%-os meghibásodási arányig (névleges)	15 000 h	Mechanika és tokozás	
Technikai adatok		Fényforrásbúra formája	T8
Színkód	150	Nettó tömeg (darab)	167,000 g
Fényáram	75 lm	Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Színmegjelölés	Vörös (HO)	Higanytartalom (Hg) (névleges)	13,0 mg
Működtetés és elektronika		Energiafogyasztás kWh/1000 óra	82 kWh
Teljesítményfelvétel	58,5 W	CE jelölés	Igen
Fényforrás árama (névleges)	0,670 A	Termékadatok	
Feszültség (névleges)	111 V	A termék megrendelési neve	TL-D Colored 58W Red 1SL/25
		Teljes terméknév	TL-D Colored 58W Red 1SL/25

TL-D Colored

Full EOC	871150095445940
Rendelési kód	95445940
Cikkszám (12NC)	928049001505
Számláló – mennyiség csomagonként	1
EAN/UPC – termék/csomagolás	8711500954459


Számláló – csomag külső dobozonként	25
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8711500954466

Méretezett rajza



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-D Colored 58W Red 1SL/25	28,0 mm	1500,0 mm	1507,1 mm	1504,7 mm	1514,2 mm

Fotometriai adatok



Spectral Power Distribution Colour – TL-D Colored 58W Red 1SL/25

