

TL-D Colored

TL-D Colored 58W Yellow 1SL/25

TL-D lyskilden (tube-diameter 26 mm) gør det muligt at skabe specielle effekter, atmosfærer eller at tiltrække opmærksomhed ved at bruge rødt, grønt, blå og gult lys. Udover at bruge de specifikke farver er det også muligt at blande farverne for at skabe hvidt lys. Denne lyskilde giver et højt lysudbytte takket være brugen af grundlæggende pulvere. Anvendelsesområder inkluderer modebutikker- og showrooms, barer- og restauranter, skiltebelysning og butikker indenfor underholdning.

Advarsler og sikkerhed

- Det er meget usandsynligt, at et brud på en lyskilde kan påvirke din sundhed. Hvis en lyskilde går i stykker, skal rummet udluftes i 30 minutter, og delene skal fjernes (det anbefales at bære handsker). Læg delene i en lukket plastikpose og aflever den på din lokale genbrugsstation. Brug ikke støvsuger.

Produkt data

Generelle oplysninger	
Fod	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Levetid til 50 % fejl (nom.)	15.000 t
Lysteknisk	
Farvekode	160
Lysstrøm	2.250 lm
Farvebetegnelse	Gul
Drift og el	
Strømforbrug	58,5 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	0,670 A
Spænding (nom.)	111 V


Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Ja
Mekanik og armaturhus	
Lyskildeform	T8
Nettovægt (stykke)	167.000 g
Godkendelse og anvendelsesområde	
Indhold af kviksølv (Hg) (nom.)	13,0 mg
Energiforbrug kWh/1000 t.	70 kWh
CE-mærke	Ja
Produktdata	
Ordreproduktnavn	TL-D Colored 58W Yellow 1SL/25
Det fulde produktnavn	TL-D Colored 58W Yellow 1SL/25

TL-D Colored

Full EOC	871150095447340
Beskrivelse af lokal kode	2051125505
Ordrekode	928049001605
Materialenr. (12NC)	928049001605
Lokal ordrekode	2051125505
Tæller – antal pr. pakke	1


EAN/UPC - Produkt/Æske	8711500954473
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	25
EAN/UPC – kasse	8711500954480

Målskitse



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-D Colored 58W Yellow 1SL/25	28,0 mm	1.500,0 mm	1.507,1 mm	1.504,7 mm	1.514,2 mm

Fotometriske data



Spectral Power Distribution Colour - TL-D Colored 58W Yellow 1SL/25

