

# TL-D Colored

## TL-D Colored 58W Yellow 1SL/25

Această lampă TL-D (diametrul tubului 26 mm) ajută la crearea unor efecte și ambianțe speciale sau atrage atenția prin folosirea luminii roșii, verzi, albastre și galbene. Pe lângă folosirea culorilor specifice, este posibilă și combinarea culorilor pentru a crea lumina albă. Lampa răspândește un flux luminos puternic datorită utilizării pulberilor de bază. Zonele de utilizare includ magazine și showroom-uri, baruri și restaurante, spații demonstrative, iluminatul indicatoarelor și locații de agrement.

### Warnings and safety

- Este foarte pu în probabil ca o lampă care se sparge să vă afecteze în vreun fel sănătatea. Dacă o lampă se sparge, aerisiți încăperea timp de 30 de minute și eliminați bucățile de lampă, preferabil cu mânuși. Puneți bucățile de lampă într-o pungă din plastic sigilată și predați punga la unitățile locale de colectare a deșeurilor în vederea reciclării. Nu folosiți un aspirator.

### Catalog de date


Informații generale		Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase	
Baza elementului de fixare	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	Cu reglarea intensității luminoase	Da
Durată de viață până la eșec de 50% (nom.)	15.000 ore		
Date tehnice lumină		Sistem mecanic și carcasă	
Cod culoare	160	Formă bec	T8
Flux luminos	2.250 lm	Greutate netă (bucată)	167,000 g
Denumirea culorii	Galben		
Funcționare și sistem electric		Aprobare și aplicație	
Consum de curent	58,5 W	Conținut de mercur (Hg) (nom.)	13,0 mg
Curent lampă (nom.)	0,670 A	Consum de energie kWh/1000 h	70 kWh
Tensiune (nom.)	111 V	Marcaj CE	Da
		Date despre produs	
		Nume comandă produs	TL-D Colored 58W Yellow 1SL/25
		Numele complet al produsului	TL-D Colored 58W Yellow 1SL/25

## TL-D Colored

Full EOC	871150095447340
Cod de comandă	95447340
Număr material (12NC)	928049001605
Numărător – Cantitate per pachet	1
EAN/UPC – Produs/Cutie	8711500954473


Numărător SAP – Pachete per exterior	25
EAN/UPC – Cutie	8711500954480

### Cote



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-D Colored 58W Yellow 1SL/25	28,0 mm	1.500,0 mm	1.507,1 mm	1.504,7 mm	1.514,2 mm

### Date fotometrice



Spectral Power Distribution Colour – TL-D Colored 58W Yellow 1SL/25

