



# TL-D Colored

## TL-D Colored 58W Yellow 1SL/25

Trubica TL-D (s priemerom 26 mm) pomáha vytvárať špeciálne efekty a atmosféru. Upúta pozornosť červeným, zeleným, modrým alebo žltým svetlom. Tento svetelný zdroj ponúka vysoký svetelný tok vďaka využitiu základných práškov. Aplikácie zahŕňajú predajne a showroomy, bary a reštaurácie, predvážacie miestnosti, svetelné nápisy a predajne zábavného sortimentu.

### Varovanie a ochrana

- Je veľmi nepravdepodobné, že by rozbitie žiarivky mohlo mať vplyv na vaše zdravie. V prípade rozbitia žiarivky miestnosť 30 minút vetrajte, časti žiarivky odstráňte, pokiaľ možno použitím rukavíc. Vložte ich do utesneného plastového vrečka a odovzdajte na recykláciu do miestneho zariadenia na nakladanie s odpadmi. Nepoužívajte vysávač.


### Údaje o produkte

Všeobecné informácie		Mechanické časti a teleso	
Pätica	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	Tvar žiarovky	T8
Životnosť pri 50 % chybovosti (nom.)	15 000 h	Čistá hmotnosť (kus)	167,000 g
Svetelné technické		Schválenie a použitie	
Kód farby	160	Obsah ortuti (Hg) (nom.)	13,0 mg
Svetelný tok	2 250 lm	Spotreba energie kWh/1 000 h	70 kWh
Označenie farby	Žltá	Značka CE	Áno
Prevádzkové a elektrické		Údaje o produkte	
Spotreba	58,5 W	Objednávkový názov produktu	TL-D Colored 58W Yellow 1SL/25
Prúd svetelného zdroja (nom.)	0,670 A	Úplný názov produktu	TL-D Colored 58W Yellow 1SL/25
Napätie (nom.)	111 V	Úplný kód produktu	871150095447340
Ovládanie a stmievanie		Objednávkový kód	95447340
Stmievateľné	Áno	Č. materiálu (12NC)	928049001605
		Čitateľ – množstvo kusov v balení	1
		EAN/UPC – produkt/puzdro	8711500954473

## TL-D Colored


Čítateľ – počet balení v krabici	25
EAN/UPC – balenie	8711500954480

### Rozmerový obrázok



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-D Colored 58W Yellow 1SL/25	28,0 mm	1 500,0 mm	1 507,1 mm	1 504,7 mm	1 514,2 mm

### Fotometrické údaje



Spectral Power Distribution Colour - TL-D Colored 58W Yellow 1SL/25

