



TL-D Colored

TL-D Colored 58W Blue 1SL/25

Tämä TL-D-lamppu (putken halkaisija on 26 mm) luo erikoistehosteita ja erilaisia tunnelmia tai auttaa kiinnittämään huomiota haluttuun kohteeseen käyttämällä punaista, vihreää, sinistä ja keltaista valoa. Staattisten värien lisäksi värejä sekoittamalla saadaan valkoista valoa. Loisteaineiden ansiosta tämä lamppu tarjoaa korkean valovirran. Lamppu sopii myymälöihin, näyttelytiloihin, kylttivalaistukseen ja viihdemyyvälöihin.

Rajoitukset ja turvallisuus

- On erittäin epätodennäköistä, että lampun rikkoutumisella olisi vaikutusta terveyteen. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja irrota osat mielellään käsiin kädessä. Aseta ne tiiviisti suljettuun muovipussiin ja vie paikalliseen kierrätyskeskukseen. Älä käytä pölynimuria.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Lampun kanta	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Nimelliskäyttöikä 50 %:n vikatiheyteen	15 000 tuntia
Valaistuksen tekniset tiedot	
Värikoodi	180
Valovirta	1 600 lm
Värinimike	Blue (B)
Käyttö- ja sähkö tiedot	
Tehonkulutus	58,5 W
Lampun virta (nim.)	0,670 A
Jännite (nim.)	111 V


Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Kyllä
Mekaaniset tiedot ja runko	
Lampun muoto	T8
Nettopaino	167,000 g
Merkinnät ja luokitukset	
Elohopeapitoisuus (Hg) (nim.)	13,0 mg
Energiankulutus kWh/1 000 h	71 kWh
CE-merkintä	Kyllä
Tuotetiedot	
Tuotetiedot nimi	TL-D Colored 58W Blue 1SL/25
Tuotetiedot nimi	TL-D Colored 58W Blue 1SL/25
EOC-koodi	871150095451040

TL-D Colored

Sähkönumero	4920748
12NC-koodi	928049001805
12NC-koodi	928049001805
Sähkönumero	4920748
Pakkauksia laatikossa	1


Tuotepakkauksen EAN-koodi	8711500954510
Tuotepakkausten määrä laatikossa	25
Laatikon EAN-koodi	8711500954527

Mittapiirros



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-D Colored 58W Blue 1SL/25	28,0 mm	1 500,0 mm	1 507,1 mm	1 504,7 mm	1 514,2 mm

Valonjakotiedot



Spectral Power Distribution Colour - TL-D Colored 58W Blue 1SL/25

