



TUV T8: vida útil garantizada que facilita el mantenimiento planificado en aplicaciones profesionales

Las lámparas TUV T8 son lámparas de doble UV-C que emiten 253,7 Nm. Las lámparas TUV T8 ofrecen una salida de UV-C constante durante toda la vida útil, para lograr la máxima seguridad de desinfección y una gran eficacia del sistema. Además, tienen una duración prolongada y fiable, que permite planificar el mantenimiento con anticipación.

Advertencias y seguridad

- Es muy poco probable que si se rompe una lámpara, esto tenga un efecto sobre tu salud. Si se rompe una lámpara, ventila la habitación durante 30 minutos y retira las partes, preferiblemente con guantes. Colócalas en una bolsa de plástico sellada y llévala a las instalaciones para reciclado de desechos de tu zona. No uses aspiradora.
- PELIGRO: producto del Grupo de riesgo 3 Ultravioleta. Estas lámparas emiten una radiación UV de alta potencia que puede provocar lesiones graves en la piel y los ojos. Evite la exposición de los ojos y la piel al producto sin protección. Usar únicamente en un entorno cerrado que proteja a los usuarios de la radiación.
- Las plantas o los materiales expuestos a los UV-C o a ozono por un largo tiempo pueden dañarse o decolorarse.

Información general

Tapa-base	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Vida útil (nominal)	9,000 hora(s)

Información técnica sobre la luz

Devaluación en la vida útil	15 %
-----------------------------	------

Operación y aspectos eléctricos

Consumo de energía	75 W
Corriente de la lámpara (nominal)	0.835 A
Voltaje (nominal)	110 V

Mecánica y carcasa

Peso neto (pieza)	135.000 g
-------------------	-----------


Aprobación y aplicación

Contenido de mercurio (Hg) (nominal)	2.0 mg
Marca CE	Sí

Ultravioleta

Radiación de UV-C a 100 h	27.8 W
---------------------------	--------

Plano de dimensiones




Información del producto

Nombre del producto del pedido	TUV 75W HO 1SL/6
Nombre del producto completo	TUV 75W HO 1SL/6
Full EOC	871150061851110
Código del pedido	928049404003
N.º de material (12NC)	928049404003
Código local	290908
Numerador: cantidad por paquete	1
EAN/UPC: producto/caja	8711500618511
Numerador: paquetes por caja externa	6
EAN/UPC - Caja	8711500618528

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TUV 75W HO 1SL/6	28 mm	1,199.4 mm	1,206.5 mm	1,204.1 mm	1,213.6 mm

Datos fotométricos



Spectral Power Distribution Colour - TUV 75W HO 1SL/6

