



TUV T8

TUV 75W HO 1SL/6

TUV T8 -lamput ovat kaksikantaisia UV-C-desinfioivia lamppuja, joita käytetään ammattitasoisissa veden ja ilman desinfiointilaitteissa. TUV T8 -lamput tuottavat tasaista UV-säteilyä niiden koko käyttöiän ajan, mikä varmistaa desinfiointin turvallisuuden ja järjestelmän erinomaisen tehokkuuden. Lisäksi niillä on taatusti pitkä käyttöikä, joten huollon voi suunnitella etukäteen.

Rajoitukset ja turvallisuus

- On erittäin epätodennäköistä, että lampun rikkoutumisella olisi vaikutusta terveyteen. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja irrota osat mielellään käsineet kädessä. Aseta ne tiiviisti suljettuun muovipussiin ja vie paikalliseen kierrätyskeskukseen. Älä käytä pölynimuria.
- VAARA: Riskiryhmä 3:en kuuluva ultraviolettituote. Nämä lamput tuottavat korkeatehoista UV-säteilyä, joka voi aiheuttaa vakavia vaurioita iholle ja silmille. Vältä silmien ja ihon altistumista suojaamattomalle tuotteelle. Käytä vain suljetussa ympäristössä, joka suojaa käyttäjiä säteilyltä.
- UV-C-säteilylle ja/tai otsonille pitkäaikaisesti altistuvat kasvit ja/tai materiaalit voivat vahingoittua ja/tai värjäytyä.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Lampun kanta	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Hyötykäyttöikä (nim.)	9 000 tuntia

Valaistuksen tekniset tiedot	
Alenema hyötykäyttöiän aikana	15 %

Käyttö- ja sähkö tiedot	
Tehonkulutus	75 W
Lampun virta (nim.)	0,835 A
Jännite (nim.)	110 V

Mekaaniset tiedot ja runko	
Nettopaino	135,000 g

Merkinnät ja luokitukset	
Elohopeapitoisuus (Hg) (nim.)	2,0 mg
CE-merkintä	Kyllä

UV	
UV-C-säteily 100 käyttöikäkätunnin kohdalla	27,8 W


Tuotetiedot	
Tuoteversion nimi	TUV 75W HO 1SL/6
Tuoteversion nimi	TUV 75W HO 1SL/6

TUV T8

EOC-koodi	871150061851110
12NC-koodi	928049404003
12NC-koodi	928049404003
Pakkauksia laatikossa	1
Tuotepakkauksen EAN-koodi	8711500618511

Tuotepakkausten määrä laatikossa	6
Laatikon EAN-koodi	8711500618528

Mittapiirros



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TUV 75W HO 1SL/6	28 mm	1 199,4 mm	1 206,5 mm	1 204,1 mm	1 213,6 mm

Valonjakotiedot



Spectral Power Distribution Colour - TUV 75W HO 1SL/6

