



Purificación aire y agua

TUV 75W HO 1SL/6

As lâmpadas TUV T8 são lâmpadas UVC (germicidas) de extremidade dupla utilizadas em unidades profissionais de desinfecção de água e ar. As lâmpadas TUV T8 proporcionam uma emissão UV quase constante ao longo da totalidade da sua vida útil, para segurança máxima da desinfecção e elevada eficácia do sistema. Além disso, apresentam uma vida útil longa e fiável, o que permite o planeamento antecipado da manutenção.

Avisos e Segurança

- É extremamente improvável que a quebra de uma lâmpada tenha qualquer impacto na sua saúde. Se uma lâmpada quebrar, ventile a divisão durante 30 minutos e remova as partes da lâmpada, de preferência com luvas. Coloque-as num saco de plástico fechado e leve-o para o ecocentro mais próximo para reciclagem. Não utilize o aspirador.

Dados do produto

Informações gerais		Características mecânicas e compartimento	
Casquilho	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	Peso líquido (Peça)	135,000 g
Vida útil (Nom.)	9.000 h	Aprovação e aplicação	
Caraterísticas técnicas da luz		Conteúdo de mercúrio (Hg) (Nom.)	2,0 mg
Depreciação na vida útil	15 %	Marca CE	Sim
Funcionamento e caraterísticas elétricas		UV	
Consumo de Energia	75 W	Radiação UV-C às 100 h	27,8 W
Corrente de lâmpada (Nom.)	0,835 A	Dados do produto	
Tensão (Nom.)	110 V	Nome de produto da encomenda	TUV 75W HO 1SL/6
		Nome do produto completo	TUV 75W HO 1SL/6
		Código do produto completo	87115006185110


Purificación aire y agua

Código de encomenda	61851110
N.º material (12NC)	928049404003
Código de encomenda local	20774
Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC – Produto/caixa	8711500618511

Numerador – Embalagens por caixa exterior	6
EAN/UPC – Caso	8711500618528

Desenho dimensional

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TUV 75W HO 1SL/6	28 mm	1.199,4 mm	1.206,5 mm	1.204,1 mm	1.213,6 mm



Dados fotométricos



Spectral Power Distribution Colour – TUV 75W HO 1SL/6

