



TUV T8

TUV 75W HO 1SL/6

TUV T8-ljuskällor är UV-C-ljuskällor med dubbel fattning som erbjuder nästan konstant UV-effekt under hela livslängden, för maximal säkerhet vid desinfektion och hög systemeffektivitet. Dessutom har de en lång och pålitlig livslängd, vilket gör det möjligt att planera underhåll i förväg.

Varning och Säkerhet

- Det är högst osannolikt att din hälsa skulle påverkas av att en ljuskälla går sönder. Om en ljuskälla går sönder ska du vädra rummet i 30 minuter och ta bort delarna, helst med handskar på. Lägg dem i en förslutningsbar plastpåse och lämna dem på närmaste återvinningsstation. Använd inte dammsugare.
- FARA: Riskgrupp 3 ultraviolett produkt. Dessa ljuskällor avger UV-strålning med hög effekt som kan orsaka allvarliga skador på hud och ögon. Undvik att exponera ögon och hud för oskyddad produkt. Använd endast i en sluten miljö som skyddar användare från strålningen.

Produktdata

Allmän information	
Socket	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Livslängd (nom)	9 000 h
Ljusteknik	
Nedgång efter användbar livslängd	15 %
Drift och elektricitet	
Strömförbrukning	75 W
Lampström (nom)	0,835 A
Spänning (nom)	110 V
Mekanik och armaturhus	
Nettovikt (styck)	135,000 g


Användning och godkännande	
Kviksilverinnehåll (Hg) (nom)	2,0 mg
CE-märkning	Ja
UV	
UV-C-strålning vid 100 tim	27,8 W
Produktdata	
Beställningsproduktnamn	TUV 75W HO 1SL/6
Fullständigt produktnamn	TUV 75W HO 1SL/6
Full EOC	87115006185110
Beställningsnummer	928049404003
Materialnummer (12NC)	928049404003
Räknare – antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8711500618511

TUV T8


Räknare - antal förpackningar per kartong	6
EAN/UPC - Hölje	8711500618528

Måttskiss

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TUV 75W HO 1SL/6	28 mm	1 199,4 mm	1 206,5 mm	1 204,1 mm	1 213,6 mm



Fotometriska data



Spectral Power Distribution Colour - TUV 75W HO 1SL/6

