



Ampul:

Tüp kılıf cam kapak düşük basınç cıva buhar deşarjlı ampuller

[WARNINGSSAFETY]

- Lamba kırılmasının sağlığını üzerinde herhangi bir olumsuz etkisi olmayacağını söylemek pek de mümkün değildir. Bir lamba kırıldığında, odayı 30 dakika süreyle havalandırın ve kırık parçaları tercihen eldiven kullanarak toplayın. Bunları ağız kapalı bir plastik torbaya koyun ve geri dönüşüm için size en yakın atık toplama merkezine götürün. Elektrikli süpürge kullanmayın.

Genel Bilgiler

Kapak Tabanı	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Kullanım Ömrü (Nom)	9.000 h

Işık Teknik Ayrıntıları

Kullanım Ömründeki Azalma	15 %
---------------------------	------

Çalıştırma ve Elektrik

Güç Tüketimi	75 W
Lamba Akımı (Nom)	0,835 A
Voltaj (Nom)	110 V

Mekanik ve Muhafaza

Net Ağırlık (Parça Başı)	135,000 g
--------------------------	-----------

Onay ve Uygulama

Cıva (Hg) İçeriği (Nom)	2,0 mg
CE işareti	Evet

UV

100 saatte UV-C Işıması	27,8 W
-------------------------	--------


Ürün Verileri

Sipariş ürün adı	TUV 75W HO 1SL/6
Tam ürün adı	TUV 75W HO 1SL/6
Tam ürün kodu	871150061851110
Sipariş kodu	61851110


Malzeme No. (12NC)	928049404003
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
EAN/UPC - Ürün/Kutu	8711500618511
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	6
EAN/UPC - Kutu	8711500618528

[DIMENSIONALDRAWING]

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TUV 75W HO 1SL/6	28 mm	1.199,4 mm	1.206,5 mm	1.204,1 mm	1.213,6 mm



[PHOTOMETRICDATA]



Spectral Power Distribution Colour - TUV 75W HO 1SL/6