

PHILIPS

Lighting



TUV T8

TUV 75W HO 1SL/6

Tüp kılıf cam kapak düşük basınç cıva buhar deşarjlı ampuller

Güvenlik ve uyarılar

- Lamba kırılmasının sağlığını üzerinde herhangi bir olumsuz etkisi olmayacağını söylemek pek de mümkün değildir. Bir lamba kırıldığında, odayı 30 dakika süreyle havalandırın ve kırık parçaları tercihen eldiven kullanarak toplayın. Bunları ağzı kapalı bir plastik torbaya koyun ve geri dönüşüm için size en yakın atık toplama merkezine götürün. Elektrikli süpürge kullanmayın.


Ürün veri

Genel Bilgiler	
Kapak Tabanı	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Kullanım Ömrü (Nom)	9.000 h
Işık Teknik Ayrıntıları	
Kullanım Ömründeki Azalma	15 %
Çalıştırma ve Elektrik	
Güç Tüketimi	75 W
Lamba Akımı (Nom)	0,835 A
Voltaj (Nom)	110 V
Mekanik ve Muhafaza	
Net Ağırlık (Parça Başı)	135,000 g
Onay ve Uygulama	
Cıva (Hg) İçeriği (Nom)	2,0 mg

CE İşareti	Evet
UV	
100 saatte UV-C Işıması	27,8 W
Ürün Verileri	
Sipariş ürün adı	TUV 75W HO 1SL/6
Tam ürün adı	TUV 75W HO 1SL/6
Tam ürün kodu	87115006185110
Sipariş kodu	61851110
Malzeme No. (12NC)	928049404003
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
EAN/UPC - Ürün/Kutu	8711500618511
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	6
EAN/UPC - Kutu	8711500618528


TUV T8

Boyutlu çizim



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TUV 75W HO 1SL/6	28 mm	1.199,4 mm	1.206,5 mm	1.204,1 mm	1.213,6 mm

Fotometrik bilgi



Spectral Power Distribution Colour - TUV 75W HO 1SL/6

