



TUV T8

TUV 55W HO 1SL/6

TUV T8 er en UVC-lyskilde med to ender med en udledning på 253,7 nm. TUV T8 lyskilde giver et næsten konstant UVC-output i løbet af dens levetid. Derudover har de en lang levetid, der gør det muligt at planlægge vedligeholdelse.

Advarsler og sikkerhed

- Det er meget usandsynligt, at et brud på en lyskilde kan påvirke din sundhed. Hvis en lyskilde går i stykker, skal rummet udluftes i 30 minutter, og delene skal fjernes (det anbefales at bruge handsker). Læg delene i en lukket plastikpose, og aflever den på din lokale genbrugsstation. Brug ikke støvsuger.

Produkt data


Generelle oplysninger	
Fod	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Driftslevetid (nom.)	9.000 t
Lysteknisk	
Forringelse i løbet af driftslevetid	15 %
Drift og el	
Strømforbrug	54 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	0,765 A
Spænding (nom.)	86 V
Mekanik og armaturhus	
Nettovægt (stykke)	134,900 g
Godkendelse og anvendelsesområde	
Indhold af kviksølv (Hg) (nom.)	2,0 mg
CE-mærke	Ja

UV	
UV-C-stråling efter 100 timer	19,7 W
Produktdata	
Ordreprodukt navn	TUV 55W HO 1SL/6
Det fulde produkt navn	TUV 55W HO 1SL/6
Full EOC	871150061866510
Beskrivelse af lokal kode	2051700328
Ordrekode	928049504003
Materialenr. (12NC)	928049504003
Lokal ordrekode	2051700328
Tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Æske	8711500618665
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	6
EAN/UPC – kasse	8711500618672


TUV T8

Målskitse

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TUV 55W HO 1SL/6	28 mm	894,6 mm	901,7 mm	899,3 mm	908,8 mm



Fotometriske data



Spectral Power Distribution Colour - TUV 55W HO 1SL/6

