

# PHILIPS

## Lighting



## TUV TL & TL-D

### TUV 55W HO 1SL/6

TUV T8 lamps are double-ended UVC (germicidal) lamps used in professional water and air disinfection units. TUV T8 lamps offer almost constant UV output over their complete lifetime, for maximum security of disinfection and high system efficacy. Moreover, they have a long and reliable lifetime, which allows maintenance to be planned for in advance.


#### Προειδοποίηση & ασφάλεια

Ένας λαμπτήρας που σπάει είναι εξαιρετικά απίθανο να έχει επίδραση στην υγεία σας. Εάν σπάσει ένας λαμπτήρας, αερίστε τον χώρο για 30 λεπτά και αφαιρέστε τα σπασμένα κομμάτια, κατά προτίμηση με γάντια. Τοποθετήστε τα σε μια πλαστική σακούλα, κλείστε τη καλά και αποθέστε τη στα προς ανακύκλωση απορρίμματα της περιοχής σας. Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρική σκούπα.

#### δεδομένα Προϊόντων


Γενικές πληροφορίες		Σήμανση CE	
Βάση-κάλυμμα	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]		Ναι
Ωφέλιμη διάρκεια ζωής (ονομ.)	9.000 h	UV	
		Ακτινοβολία UV-C στις 100 ώρες	19,7 W
Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού		Στοιχεία προϊόντος	
Μείωση στην ωφέλιμη διάρκεια ζωής	15 %	Όνομα παραγωγέας προϊόντος	TUV 55W HO 1SL/6
Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας		Πλήρες όνομα προϊόντος	TUV 55W HO 1SL/6
Κατανάλωση ενέργειας	54 W	Full EOC	871150061866510
Ένταση ρεύματος λαμπτήρα (ονομ.)	0.765 A	Υπολογισμένη περιγραφή τοπικού κωδικού B2B	TUV55W/HO
Τάση (ονομ.)	86 V	Κωδικός παραγωγέας	61866510
Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβλημά		Αρ. υλικού (12NC)	928049504003
Καθαρό βάρος (τεμάχιο)	134,900 g	Τοπικός κωδικός	TUV55W/HO
Έγκριση και Εφαρμογή		Αριθμής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1
Περιεκτικότητα υδραργύρου (Hg) (ονομ.)	2,0 mg	EAN/UPC - Προϊόν/Θήκη	8711500618665
		Αριθμής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	6
		EAN/UPC - Κιβώτιο	8711500618672

## Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TUV 55W HO 1SL/6	28 mm	894,6 mm	901,7 mm	899,3 mm	908,8 mm

## Φωτομετρικά δεδομένα



Spectral Power Distribution Colour - TUV 55W HO 1SL/6

