



TUV T8

TUV 55W HO 1SL/6

Le lampade TUV T8 sono lampade UVC (germicide) a doppia estremità utilizzate nelle unità professionali di disinfezione dell'acqua e dell'aria. Le lampade TUV T8 offrono un'emissione UV quasi costante per tutta la loro durata, per la massima sicurezza della disinfezione e un'elevata efficacia del sistema. Inoltre, hanno una durata lunga e affidabile, che consente di pianificare in anticipo la manutenzione.


Warnings and safety

- È estremamente improbabile che la rottura di una lampada possa avere conseguenze sulla salute dei consumatori. Nel caso in cui una lampada si rompa, ventilare la stanza per 30 minuti e rimuovere i frammenti, preferibilmente indossando dei guanti. Riporre i frammenti in una busta di plastica sigillata e smaltirli presso i luoghi opportuni per il riciclo. Non utilizzare un aspirapolvere.

Dati del prodotto


Informazioni generali		Marchio CE	
Attacco	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	Si	
Vita utile (Nom)	9.000 ore		
Dati tecnici di illuminazione		UV	
Deprezzamento alla durata di vita utile	15 %	Radiazione UV-C a 100 ore	19,7 W
Funzionamento e parte elettrica		Dati del prodotto	
Consumo energetico	54 W	Nome prodotto ordine	TUV 55W HO 1SL/6
Corrente lampada (Nom)	0,765 A	Nome completo prodotto	TUV 55W HO 1SL/6
Tensione (Nom)	86 V	Full EOC	871150061866510
Meccanica e corpo		Descrizione codice locale	TUV55
Peso netto (Pezzo)	134,900 g	Codice d'ordine	61866510
Approvazione e applicazione		Codice materiale (12NC)	928049504003
Contenuto di mercurio (Hg) (Nom)	2,0 mg	Codice locale	TUV55
		Numeratore - Quantità per confezione	1
		EAN/UPC - Prodotto/scatola	8711500618665
		Numeratore - Confezioni per scatola esterna	6
		EAN/UPC - Case	8711500618672

Disegno tecnico



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TUV 55W HO 1SL/6	28 mm	894,6 mm	901,7 mm	899,3 mm	908,8 mm

Fotometrie



Spectral Power Distribution Colour - TUV 55W HO 1SL/6

