



TUV T8

TUV 55W HO 1SL/6

TUV T8-lampen zijn dubbelkneeps UV-C-lampen die een piek op 253,7 nm uitstralen. TUV T8-lampen leveren bijna een constante UV-C-opbrengst gedurende de hele levensduur. Bovendien hebben ze een lange en betrouwbare levensduur, waardoor het onderhoud van tevoren kan worden ingepland.

Waarschuwingen en veiligheid

- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Nuttige levensduur (nom.)	9.000 hr
Gegevens lichttechniek	
Afname gedurende nuttige levensduur	15 %
Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Energieverbruik	54 W
Lampstroom (nom.)	0,765 A
Spanning (nom.)	86 V
Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Nettogewicht (per stuk)	134,900 g
Keurmerken en classificaties	
Kwikhoud (Hg) (nom.)	2,0 mg
CE-markering	Ja

UV	
UV-C-straling bij 100 uur	19,7 W
Productgegevens	
Productnaam voor bestelling	TUV 55W HO 1SL/6
Volledige productnaam	TUV 55W HO 1SL/6
Full EOC	871150061866510
Bestelcode	8711500618665
Materiaalnr. (12NC)	928049504003
Lokale code	8711500618665
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8711500618665
Numerator - Dozen per buitendoos	6
EAN/UPC - Case	8711500618672

TUV T8

Maatschets

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TUV 55W HO 1SL/6	28 mm	894,6 mm	901,7 mm	899,3 mm	908,8 mm



Fotometrische gegevens



Spectral Power Distribution Colour - TUV 55W HO 1SL/6

