



# TUV T8

## TUV 55W HO 1SL/6

TUV T8-lampen zijn dubbelkneeps UV-C-lampen die een piek op 253,7 nm uitstralen. TUV T8-lampen leveren bijna een constante UV-C-opbrengst gedurende de hele levensduur. Bovendien hebben ze een lange en betrouwbare levensduur, waardoor het onderhoud van tevoren kan worden ingepland.

### Waarschuwingen en veiligheid

- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.


### Product gegevens

| Algemene informatie                   |                                 |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| Lampvoet                              | G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent] |
| Nuttige levensduur (nom.)             | 9.000 hr                        |
| Gegevens lichttechniek                |                                 |
| Afname gedurende nuttige levensduur   | 15 %                            |
| Bedrijfs- en elektrische gegevens     |                                 |
| Energieverbruik                       | 54 W                            |
| Lampstroom (nom.)                     | 0,765 A                         |
| Spanning (nom.)                       | 86 V                            |
| Eigenschappen behuizing en afmetingen |                                 |
| Nettogewicht (per stuk)               | 134,900 g                       |
| Keurmerken en classificaties          |                                 |
| Kwikhoud (Hg) (nom.)                  | 2,0 mg                          |
| CE-markering                          | Ja                              |


| UV                               |                  |
|----------------------------------|------------------|
| UV-C-straling bij 100 uur        | 19,7 W           |
| Productgegevens                  |                  |
| Productnaam voor bestelling      | TUV 55W HO 1SL/6 |
| Volledige productnaam            | TUV 55W HO 1SL/6 |
| Full EOC                         | 871150061866510  |
| Bestelcode                       | 8711500618665    |
| Materiaalnr. (12NC)              | 928049504003     |
| Lokale code                      | 8711500618665    |
| Numerator - Aantal per pak       | 1                |
| EAN/UPC - product/behuizing      | 8711500618665    |
| Numerator - Dozen per buitendoos | 6                |
| EAN/UPC - Case                   | 8711500618672    |

Maatschets

| Product          | D (max) | A (max)  | B (max)  | B (min)  | C (max)  |
|------------------|---------|----------|----------|----------|----------|
| TUV 55W HO 1SL/6 | 28 mm   | 894,6 mm | 901,7 mm | 899,3 mm | 908,8 mm |



Fotometrische gegevens



Spectral Power Distribution Colour - TUV 55W HO 1SL/6

