



Lampe:

Lysrør i T8 eller T26 bergnet for desinfisering

Advarsler og sikkerhet

- Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.

Generell informasjon

Sokkelbase	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Brukstid (nom.)	9 000 time(r)

Teknisk belysning

Forringelse ved brukslevetid	15 %
------------------------------	------

Drift og elektronikk

Effektforbruk	54 W
lyskildestrøm (nom.)	0,765 A
Spenning (nom.)	86 V

Mekanikk og innfatning

Nettovekt (stykk)	134,900 g
-------------------	-----------

Godkjenning og bruksområde

Lavt kvikksølv (Hg)-innhold (nom.)	2,0 mg
CE-merke	Ja

UV

UV-C-stråling ved 100 timer	19,7 W
-----------------------------	--------


Produktdata

Produktnavn for bestilling	TUV 55W HO 1SL/6
Fullstendig produktnavn	TUV 55W HO 1SL/6
Full EOC	871150061866510
Lokal kodebeskrivelse	3834262
Bestillingskode	928049504003
Materialenr. (12NC)	928049504003


Lokal bestillingskode	3834262
Antall – per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8711500618665
SAP-teller – pakker per utvendige	6
EAN/UPC – boks	8711500618672

Målskisse

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TUV 55W HO 1SL/6	28 mm	894,6 mm	901,7 mm	899,3 mm	908,8 mm



Fotometriske data



Spectral Power Distribution Colour - TUV 55W HO 1SL/6