



# TUV T8

## TUV 55W HO 1SL/6

Lysrør i T8 eller T26 bergnet for desinfisering

### Warnings and safety

- Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.

### Produktdata

| Generell informasjon               |                                 |
|------------------------------------|---------------------------------|
| Sokkelbase                         | G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent] |
| Brukstid (nom.)                    | 9 000 time(r)                   |
| Teknisk belysning                  |                                 |
| Foringelse ved brukslevetid        | 15 %                            |
| Drift og elektronikk               |                                 |
| Effektforbruk                      | 54 W                            |
| lyskildestrøm (nom.)               | 0,765 A                         |
| Spenning (nom.)                    | 86 V                            |
| Mekanikk og innfatning             |                                 |
| Nettvekt (stykk)                   | 134,900 g                       |
| Godkjenning og bruksområde         |                                 |
| Lavt kvikksølv (Hg)-innhold (nom.) | 2,0 mg                          |
| CE-merke                           | Ja                              |

| UV                                |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| UV-C-stråling ved 100 timer       | 19,7 W           |
| Produktdata                       |                  |
| Produktnavn for bestilling        | TUV 55W HO 1SL/6 |
| Fullstendig produktnavn           | TUV 55W HO 1SL/6 |
| Full EOC                          | 871150061866510  |
| Lokal kodebeskrivelse             | 3834262          |
| Bestillingskode                   | 928049504003     |
| Materialenr. (12NC)               | 928049504003     |
| Lokal bestillingskode             | 3834262          |
| Antall – per pakke                | 1                |
| EAN/UPC – produkt/boks            | 8711500618665    |
| SAP-teller – pakker per utvendige | 6                |
| EAN/UPC – boks                    | 8711500618672    |

# TUV T8

## Målskisse

| Product          | D (max) | A (max)  | B (max)  | B (min)  | C (max)  |
|------------------|---------|----------|----------|----------|----------|
| TUV 55W HO 1SL/6 | 28 mm   | 894,6 mm | 901,7 mm | 899,3 mm | 908,8 mm |



## Fotometriske data



Spectral Power Distribution Colour - TUV 55W HO 1SL/6

