



Purificación aire y agua

TUV 55W HO 1SL/6

As lâmpadas TUV T8 são lâmpadas UVC (germicidas) de extremidade dupla utilizadas em unidades profissionais de desinfecção de água e ar. As lâmpadas TUV T8 proporcionam uma emissão UV quase constante ao longo da totalidade da sua vida útil, para segurança máxima da desinfecção e elevada eficácia do sistema. Além disso, apresentam uma vida útil longa e fiável, o que permite o planeamento antecipado da manutenção.

Avisos e Segurança

- É extremamente improvável que a quebra de uma lâmpada tenha qualquer impacto na sua saúde. Se uma lâmpada quebrar, ventile a divisão durante 30 minutos e remova as partes da lâmpada, de preferência com luvas. Coloque-as num saco de plástico fechado e leve-o para o ecocentro mais próximo para reciclagem. Não utilize o aspirador.

Dados do produto

Informações gerais	
Casquilho	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Vida útil (Nom.)	9.000 h

Caraterísticas técnicas da luz	
Depreciação na vida útil	15 %

Funcionamento e caraterísticas elétricas	
Consumo de Energia	54 W
Corrente de lâmpada (Nom.)	0,765 A
Tensão (Nom.)	86 V

Características mecânicas e compartimento	
Peso líquido (Peça)	134,900 g

Aprovação e aplicação	
Conteúdo de mercúrio (Hg) (Nom.)	2,0 mg
Marca CE	Sim

UV	
Radiação UV-C às 100 h	19,7 W

Dados do produto	
Nome de produto da encomenda	TUV 55W HO 1SL/6
Nome do produto completo	TUV 55W HO 1SL/6
Código do produto completo	871150061866510

Purificación aire y agua

Código de encomenda	61866510
N.º material (12NC)	928049504003
Código de encomenda local	70141
Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC – Produto/caixa	8711500618665

Numerador – Embalagens por caixa exterior	6
EAN/UPC – Caso	8711500618672

Desenho dimensional

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TUV 55W HO 1SL/6	28 mm	894,6 mm	901,7 mm	899,3 mm	908,8 mm



Dados fotométricos



Spectral Power Distribution Colour – TUV 55W HO 1SL/6

