



TUV T8

TUV 55W HO 1SL/6

TUV T8-ljuskällor är UV-C-ljuskällor med dubbel fattning som erbjuder nästan konstant UV-effekt under hela livslängden, för maximal säkerhet vid desinfektion och hög systemeffektivitet. Dessutom har de en lång och pålitlig livslängd, vilket gör det möjligt att planera underhåll i förväg.

Varning och Säkerhet

- Det är högst osannolikt att din hälsa skulle påverkas av att en ljuskälla går sönder. Om en ljuskälla går sönder ska du vädra rummet i 30 minuter och ta bort delarna, helst med handskar på. Lägg dem i en förslutningsbar plastpåse och lämna dem på närmaste återvinningsstation. Använd inte dammsugare.
- FARA: Riskgrupp 3 ultraviolett produkt. Dessa ljuskällor avger UV-strålning med hög effekt som kan orsaka allvarliga skador på hud och ögon. Undvik att exponera ögon och hud för oskyddad produkt. Använd endast i en sluten miljö som skyddar användare från strålningen.

Produktdata


Allmän information		Användning och godkännande	
Socket	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	Kvicksilverinnehåll (Hg) (nom)	2,0 mg
Livslängd (nom)	9 000 h	CE-märkning	Ja
Ljusteknik		UV	
Nedgång efter användbar livslängd	15 %	UV-C-strålning vid 100 tim	19,7 W
Drift och elektricitet		Produktdata	
Strömförbrukning	54 W	Beställningsproduktnamn	TUV 55W HO 1SL/6
Lampström (nom)	0,765 A	Fullständigt produktnamn	TUV 55W HO 1SL/6
Spänning (nom)	86 V	Full EOC	871150061866510
Mekanik och armaturhus		Beställningsnummer	928049504003
Nettovikt (styck)	134,900 g	Materialnummer (12NC)	928049504003
		Räknare – antal per förpackning	1
		EAN/UPC - Produkt/fodral	8711500618665

TUV T8


Räknare - antal förpackningar per kartong	6
EAN/UPC - Hölje	8711500618672

Måttskiss

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TUV 55W HO 1SL/6	28 mm	894,6 mm	901,7 mm	899,3 mm	908,8 mm



Fotometriska data



Spectral Power Distribution Colour - TUV 55W HO 1SL/6

