



MSR Hot Restrike

MSR 400 HR 1CT/4

Højeffektive metalhalogenlamper med varm start (HR)

Advarsler og sikkerhed

- Det er meget usandsynligt, at et brud på en lyskilde kan påvirke din sundhed. Hvis en lyskilde går i stykker, skal rummet udluftes i 30 minutter, og delene skal fjernes (det anbefales at bære handsker). Læg delene i en lukket plastikpose, og aflever den på din lokale genbrugsstation. Brug ikke støvsuger.

Produkt data

Generelle oplysninger	
Fod	GZZ9.5
Driftsposition	UNIVERSAL [Vilkårlig eller Universal (U)]
Levetid til 50 % fejl (nom.)	1.000 t

Lysteknisk	
Farvekode	- [Not Specified]
Lysstrøm (min.)	28.080 lm
Lysstrøm	31.200 lm
Kromaticitetskoordinat X (nom.)	326
Kromaticitetskoordinat Y (nom.)	321
Korreleret farvetemperatur (nom.)	5830 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	78 lm/W
Farvegengivelsesindeks (CRI)	92
Buelængde O (Nom)	6,0 mm

Drift og el	
Strømforbrug	400 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	7 A

Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Ja


Mekanik og armaturhus	
Nettovægt (stykke)	0,034 kg

Godkendelse og anvendelsesområde	
CE-mærke	Ja

Produktdata	
Ordreprodukt navn	MSR 400 HR 1CT/4
Det fulde produkt navn	MSR 400 HR 1CT/4
Full EOC	871829122796000
Ordrekode	928050205115
Materialenr. (12NC)	928050205115
Tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Æske	8718291227960
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	4
EAN/UPC – kasse	8718291227977


MSR Hot Restrike

Målskitse



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)	F (max)	F	F (min)
MSR 400	23 mm	6,0	59 mm	61 mm	60	110 mm	24 mm	23,5	23 mm
HR 1CT/4		mm			mm			mm	

Fotometriske data



Spectral Power Distribution Colour - MSR 400 HR 1CT/4

