



MSR HR (Heißwiederzündung)

MSR 400 HR 1CT/4

MSR HR ist eine hochleistungsfähige Metallhalogen-Entladungslampe mit Heißwiederzündungsfunktion für optimale Lichtbündelung.

Hinweise

- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Produkt Daten


Allgemeine Informationen		Betrieb und Elektrik	
Socket	GZZ9.5	Systemleistung	400 W
Betriebsstellung	UNIVERSAL [Beliebig oder universal (U)]	Lampenstrom (Nom)	7 A
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	1'000 Stunde(n)		
Lichttechnische Daten		Lichtregelung und Dimmen	
Farbcode	- [Not Specified]	Dimmbar	Ja
Lichtstrom (min.)	28'080 lm	Mechanik und Gehäuse	
Lichtstrom	31'200 lm	Nettogewicht (Stück)	0.034 kg
Farbkoordinate X (Nom)	326	Genehmigung und Anwendung	
Farbkoordinate Y (nom.)	321	CE-Zeichen	Ja
Ähnlichste Farbtemperatur	5830 K	Produktdaten	
Nennlichtausbeute (Nom)	78 lm/W	Bestell-Produktname	MSR 400 HR 1CT/4
Farbwiedergabeindex (CRI)	92	Gesamtbezeichnung des Produkts	MSR 400 HR 1CT/4
Bogenlänge O (Nom)	6.0 mm	Gesamt-Produktcode	871829122796000

MSR HR (Heißwiederzündung)

Bestellcode	22796000
Material-Nr. (12NC)	928050205115
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718291227960


Zähler - Pakete pro Außenkarton	4
EAN Umverpackung	8718291227977

Abmessungsskizzen



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)	F (max)	F	F (min)
MSR 400	23 mm	6.0	59 mm	61 mm	60	110 mm	24 mm	23.5	23 mm
HR 1CT/4		mm			mm			mm	

Photometrische Daten



Spectral Power Distribution Colour - MSR 400 HR 1CT/4

