



MSR Hot Restrike

MSR 400 HR 1CT/4

Gracias a una temperatura de color optimizada y un alto índice de reproducción de color, MSR Hot Restrike crea la "luz de día" perfecta en cualquier condición. También, el diseño de la lámpara con terminal simple permite el reencendido en caliente, lo que asegura que la iluminación de luz de día y la magnífica reproducción de colores están siempre disponibles de forma instantánea. Además, cuenta con la tecnología innovadora P3, desarrollada por Philips, que permite el uso en temperaturas más altas y, por lo tanto, extiende la vida útil y la consistencia en la emisión de luz de gran calidad.

Advertencias y seguridad

- Es muy poco probable que si se rompe una lámpara, esto tenga un efecto sobre tu salud. Si se rompe una lámpara, ventila la habitación durante 30 minutos y retirá las partes, preferiblemente con guantes. Colocalas en una bolsa de plástico sellada y llévala a las instalaciones para reciclado de desechos de tu zona. No uses aspiradora.

Datos del producto


Información general		Longitud de arco O (nominal)	
Tapa-base	GZZ9.5		6.0 mm
Posición de funcionamiento	UNIVERSAL [Cualquiera o Universal (U)]	Operación y aspectos eléctricos	
Vida útil para fallas del 50 % (nominal)	1,000 hora(s)	Consumo de energía	400 W
Información técnica sobre la luz		Corriente de la lámpara (nominal)	7 A
Código de color	- [Not Specified]	Controles y atenuación	
Flujo luminoso (mín.)	28,080 lm	Regulable	Sí
Flujo luminoso	31,200 lm	Mecánica y carcasa	
Coordenada de cromaticidad X (nominal)	326	Peso neto (pieza)	0.034 kg
Coordenada de cromaticidad Y (nominal)	321		
Temperatura de color correlacionada (nominal)	5830 K		
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	78 lm/W		
Índice de producción de color (IRC)	92		

MSR Hot Restrike

Aprobación y aplicación	
Marca CE	Si
Información del producto	
Nombre del producto del pedido	MSR 400 HR 1CT/4
Nombre del producto completo	MSR 400 HR 1CT/4
Full EOC	871829122796000
Código del pedido	928050205115


N.º de material (12NC)	928050205115
Código local	287268
Numerador: cantidad por paquete	1
EAN/UPC: producto/caja	8718291227960
Numerador: paquetes por caja externa	4
EAN/UPC - Caja	8718291227977

Plano de dimensiones



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)	F (max)	F	F (min)
MSR 400	23 mm	6.0	59 mm	61 mm	60	110 mm	24 mm	23.5	23 mm
HR 1CT/4		mm			mm			mm	

Datos fotométricos



Spectral Power Distribution Colour - MSR 400 HR 1CT/4

