PHILIPS

MSR 400 HR 1CT/4

928050205115

Productomschrijving

MSR Hot Restrike – op elk moment onmiddellijk daglicht Dankzij een optimale kleurtemperatuur en een hoge kleurweergave-index produceert de MSR Hot Restrike onder alle omstandigheden perfect ‘daglicht’. Het ontwerp van de enkelkneeps lamp maakt ook warm herstarten mogelijk, wat verzekert dat daglichtverlichting en superieure kleurweergave altijd onmiddellijk beschikbaar zijn. Verder is de lamp voorzien van de innovatieve, door Philips ontwikkelde P3-technologie die het mogelijk maakt hem op hogere temperaturen te gebruiken en daardoor de levensduur verlengt en de constante opbrengst van licht met hoge kwaliteit verbetert.

Waarschuwingen en veiligheid

- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

Wijziging van gegevens voorbehouden

Algemene informatie

Lampvoet	GZZ9.5
Gebruiksstand	UNIVERSEEL [Elke of universeel (U)]
Levensduur tot 50% uitval (nom.)	1.000 hr

Gegevens lichttechniek

Kleurcode	- [Not Specified]
Lichtstroom (min.)	28.080 lm
Lichtstroom	31.200 lm
Kleurkwaliteit, coördinaat X (nominaal)	326
Kleurkwaliteit, coördinaat Y (nominaal)	321
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	5830 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	78 lm/W
Kleurweergave-index (CRI)	92
Booglengte O (nom.)	6,0 mm

Bedrijfs- en elektrische gegevens

Energieverbruik	400 W
Lampstroom (nom.)	7 A

Dimbaarheid en regelsystemen

Dimbaar	Ja

Eigenschappen behuizing en afmetingen

Nettogewicht (per stuk)	0,034 kg

Keurmerken en classificaties

CE-markering	Ja

Productgegevens

Productnaam voor bestelling	MSR 400 HR 1CT/4
Volledige productnaam	MSR 400 HR 1CT/4
Full EOC	871829122796000
Bestelcode	8718291227960
Materiaalnr. (12NC)	928050205115
Lokale code	MSR400HR
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8718291227960
Numerator - Dozen per buitendoos	4
EAN/UPC - Case	8718291227977

Maatschets



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)	F (max)	F	F (min)
MSR 400 HR 1CT/4	23 mm	6,0 mm	59 mm	61 mm	60 mm	110 mm	24 mm	23,5 mm	23 mm

Wijziging van gegevens voorbehouden

Fotometrische gegevens



Spectral Power Distribution Colour - MSR 400 HR 1CT/4

© 2026 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. De informatie die in dit document wordt verstrekt kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildembleem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.