



# MSR Hot Restrike

## MSR 400 HR 1CT/4

Høyeffektive "hot-restrike" metallhalogen lamper designet for optimal lysamling

### Warnings and safety

- Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.


### Produktdata

Generell informasjon	
Sokkelbase	GZZ9.5
Driftsposisjon	UNIVERSAL [Alle eller universal (U)]
Levetid til 50 % lystap (nom.)	1 000 time(r)
Teknisk belysning	
Fargekode	- [Not Specified]
Lysytelse (min.)	28 080 lm
Lysytelse	31 200 lm
Kromatisk koordinat X (nom)	326
Kromatisk koordinat Y (nom)	321
Korrelert fargetemperatur (nom.)	5830 K
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	78 lm/W
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	92
Buelengde O (nom.)	6,0 mm
Drift og elektronikk	
Effektforbruk	400 W
lyskildestrøm (nom.)	7 A
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Ja

Mekanikk og innfatning	
Nettvekt (stykk)	0,034 kg
Godkjenning og bruksområde	
CE-merke	Ja
Produktdata	
Produktnavn for bestilling	MSR 400 HR 1CT/4
Fullstendig produktnavn	MSR 400 HR 1CT/4
Full EOC	871829122796000
Bestillingskode	928050205115
Materialenr. (12NC)	928050205115
Antall – per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8718291227960
SAP-teller – pakker per utvendige	4
EAN/UPC – boks	8718291227977


# MSR Hot Restrike

## Målskisse



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)	F (max)	F	F (min)
MSR 400	23 mm	6,0	59 mm	61 mm	60	110 mm	24 mm	23,5	23 mm
HR 1CT/4		mm			mm			mm	

## Fotometriske data



Spectral Power Distribution Colour - MSR 400 HR 1CT/4

