



Philips Espectáculo MSR

Graças a uma temperatura de cor otimizada e a um índice de composição de cores elevado, a lâmpada MSR Hot Restrike cria a "luz do dia" perfeita em qualquer condição. De igual modo, o design da lâmpada de extremidade única permite a reignição a quente, o que assegura iluminação de tipo luz do dia e está sempre imediatamente disponível uma excelente composição de cores. Incorporam igualmente a tecnologia inovadora P3, desenvolvida pela Philips, a qual permite que a lâmpada seja utilizada a temperaturas mais elevadas e, como tal, prolonga a vida útil e a consistência da emissão de luz de alta qualidade.

Avisos e Segurança

- É extremamente improvável que a quebra de uma lâmpada tenha qualquer impacto na sua saúde. Se uma lâmpada quebrar, ventile a divisão durante 30 minutos e remova as partes da lâmpada, de preferência com luvas. Coloque-as num saco de plástico fechado e leve-o para o ecocentro mais próximo para reciclagem. Não utilize o aspirador.

Informações gerais

Casquilho	GZZ9.5
Posição de funcionamento	UNIVERSAL [Qualquer ou Universal (U)]
Vida útil até 50% de falhas (Nom.)	1.000 h


Caraterísticas técnicas da luz

Código da cor	- [Not Specified]
Fluxo luminoso (Mín.)	28.080 lm
Fluxo Luminoso	31.200 lm
Coordenada X de cromaticidade (Nom.)	326
Coordenada Y de cromaticidade (Nom.)	321
Temperatura de cor correlacionada (Nom.)	5830 K
Eficácia luminosa (nominal) (Nom.)	78 lm/W
Índice de Restituição Cromática (IRC)	92
Comprimento de oscilação O (Nom.)	6,0 mm

Funcionamento e caraterísticas elétricas

Consumo de Energia	400 W
Corrente de lâmpada (Nom.)	7 A

Desenho dimensional



Controlos e regulação

Regulável	Sim
-----------	-----

Características mecânicas e compartimento

Peso líquido (Peça)	0,034 kg
---------------------	----------

Aprovação e aplicação


Marca CE	Sim
----------	-----

Dados do produto

Nome de produto da encomenda	MSR 400 HR 1CT/4
Nome do produto completo	MSR 400 HR 1CT/4
Código do produto completo	871829122796000
Código de encomenda	22796000
N.º material (12NC)	928050205115
Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC - Produto/caixa	8718291227960
Numerador – Embalagens por caixa exterior	4
EAN/UPC - Caso	8718291227977

Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)	F (max)	F	F (min)
MSR 400 HR 1CT/4	23 mm	6,0 mm	59 mm	61 mm	60 mm	110 mm	24 mm	23,5 mm	23 mm

Dados fotométricos



Spectral Power Distribution Colour - MSR 400 HR 1CT/4