



# MASTERColour CDM-R Elite



## MASTERColour CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR20 30D

Kompaktná vysoko účinná halogenidová reflektorová výbojka s keramickým horákom a s dlhou životnosťou poskytuje žiarivo biele iskrivé svetlo s vysokým indexom podania farieb.

### Varovanie a ochrana

- Používajte len s elektronickým predradníkom
- Súčasťou predradníka musí byť ochrana na konci životnosti (normy IEC61167, IEC62035)
- V prípade prasknutia výbojky toto nemá vplyv na vaše zdravie. Pokiaľ sa tak stane, na 30 min. vyvetrajte miestnosť a odstráňte všetky diely a črepiny, najlepšie s použitím rukavíc. Vložte ich do utesneného plastového obalu a odнесите na recykláciu do lokálnej zberne odpadu. Nepoužívajte vysávač.

### Údaje o produkte

Všeobecné informácie	
Pätica	E27
Prevádzková poloha	UNIVERSAL [Akokoľvek alebo univerzálne (U)]
Spínací cyklus	1 350
Referenčný svetelný tok	Narrow Cone
Životnosť pri 50 % chybovosti (nom.)	15 000 h
Svetelné technické	
Kód farby	930 [CCT of 3000K]
Uhol vyžarovania (nom.)	30 stupeň (stupne)
Svetelný tok	2 100 lm
Intenzita svetla (nom.)	6 500 cd

Označenie farby	Teplá biela (WW)
Chromatická súradnica X (nom.)	0,434
Chromatická súradnica Y (nom.)	0,398
Náhradná teplota chromatickosti (nom.)	3000 K
Merný výkon (menovitý) (nom.)	61 lm/W
Index podania farieb (CRI)	91
LLMF na konci nominálnej životnosti (nom.)	80 %
Svetelný tok v 90° kuželi (menovitý)	2 100 lm
Prevádzkové a elektrické	
Spotreba	39,1 W
Čas zahrievania na 60 % svetla	120 s

# MASTERColour CDM-R Elite

Napätie (nom.)	88 V
----------------	------

## Ovládanie a stmievanie

Stmievateľné	Nie
--------------	-----

## Mechanické časti a teleso

Povrchová úprava žiarovky	Číra
Tvar žiarovky	PAR20
Čistá hmotnosť (kus)	0,112 kg

## Schválenie a použitie


Trieda energetickej účinnosti	G
Obsah ortuti (Hg) (max.)	4,7 mg
Obsah ortuti (Hg) (nom.)	4,7 mg
Spotreba energie kWh/1 000 h	40 kWh
Registračné číslo EPREL	473304

Značka CE	Áno
-----------	-----

## Údaje o produkte


Objednávkový názov produktu	MC CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR20 30D
Úplný názov produktu	MASTERColour CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR20 30D
Úplný kód produktu	871829165157400
Objednávkový kód	65157400
Č. materiálu (12NC)	928050300630
Čitateľ – množstvo kusov v balení	1
EAN/UPC – produkt/puzdro	8718291651574
Čitateľ – počet balení v krabici	12
EAN/UPC – balenie	8718291651581

## Rozmerový obrázok




Product	D (max)	C (max)
MC CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR20 30D	65 mm	95 mm

## Fotometrické údaje





Light Distribution Diagram - MC CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR20 30D



Spectral Power Distribution Colour - MC CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR20 30D

# MASTERCcolour CDM-R Elite

## Životnosť



Lumen Maintenance Diagram - MC CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR20 30D

LDLE\_CDM-R-E\_0002-Life expectancy diagram

