

PHILIPS

Lighting



MASTERColour CDM-R Elite



MASTERColour CDM-R Elite 70W/942 E27 PAR30L 30D

Συμπαγής λαμπτήρας εκκένωσης αλογονιδίων μετάλλου κεραμικού σωλήνα με καθρέπτη και πολύ υψηλή απόδοση και μεγάλη διάρκεια ζωής, που αποδίδει καθαρό λευκό λαμπερό φως με υψηλή απόδοση χρωμάτων

Προειδοποίηση & ασφάλεια

- Να χρησιμοποιείται μόνο με ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου
- Το σύστημα ελέγχου πρέπει να διαθέτει προστασία τέλους ζωής (IEC61167, IEC 62035)

δεδομένα Προϊόντων

Γενικές πληροφορίες		Σχετική θερμοκρασία χρώματος (ονομ.)	
Βάση-κάλυμμα	E27		4200 K
Θέση λειτουργίας	UNIVERSAL [Οποιοδήποτε ή γενικής χρήσης (U)]	Απόδοση φωτεινότητας (διαβαθμισμένη) (ονομ.)	71 lm/W
Κύκλος λειτουργίας	1.350	Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI)	92
Αναφορά μέτρησης φωτεινής ροής	Narrow Cone	LLMF στο τέλος της ονομαστικής διάρκειας ζωής (ονομ.)	75 %
Διάρκεια ζωής στο 50% αστοχίας (ονομ.)	15.000 h	Φωτεινή ροή σε κώνο 90° (ονομαστική)	4.500 lm
Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού		Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας	
Κωδικός χρώματος	942 [CCT of 4200K]	Κατανάλωση ενέργειας	73,2 W
Γωνία δέσμης (ονομ.)	30 μοίρα(ες)	Χρόνος προθέρμανσης στο 60% φωτισμού	120 s
Φωτεινή ροή	4.500 lm	Τάση (ονομ.)	90 V
Ένταση φωτός (ονομ.)	13.500 cd	Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης	
Ανάθεση χρωμάτων	Ψυχρό λευκό (CW)	Με ρύθμιση έντασης	Όχι
Συντεταγμένη χρωματικότητας X (ονομ.)	0,371		
Συντεταγμένη χρωματικότητας Y (ονομ.)	0,366		

MASTERColour CDM-R Elite

Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβλήμα

Φινίρισμα λαμπτήρα	Διαφανές
Σχήμα λαμπτήρα	PAR30L
Καθαρό βάρος (τεμάχιο)	0,225 kg

Έγκριση και Εφαρμογή


Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης	G
Περιεκτικότητα υδραργύρου (Hg) (μεγ.)	6,6 mg
Περιεκτικότητα υδραργύρου (Hg) (ονομ.)	6,5 mg
Κατανάλωση ενέργειας kWh/1000 ώρες	74 kWh
Αρ. εγγραφής EPREL	473305
Σήμανση CE	Ναι

Στοιχεία προϊόντος

Όνομα παραγγέλιος προϊόντος	MC CDM-R Elite 70W/942 E27 PAR30L 30D
-----------------------------	---------------------------------------


Πλήρες όνομα προϊόντος	MASTERColour CDM-R Elite 70W/942 E27 PAR30L 30D
Full EOC	871829165167300
Υπολογισμένη περιγραφή τοπικού κωδικού B2B	CDM-R70/30D/942
Κωδικός παραγγελίας	65167300
Αρ. υλικού (12NC)	928053000630
Τοπικός κωδικός	CDM-R70/30D/942
Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1
EAN/UPC - Προϊόν/Θήκη	8718291651673
Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	6
EAN/UPC - Κιβώτιο	8718291651680

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων




Product	D (max)	C (max)
MC CDM-R Elite 70W/942 E27 PAR30L 30D	97 mm	123 mm

Φωτομετρικά δεδομένα





Spectral Power Distribution Colour - MC CDM-R Elite 70W/942 E27 PAR30L 30D



Light Distribution Diagram - MC CDM-R Elite 70W/942 E27 PAR30L 30D

MASTERC colour CDM-R Elite

Διάρκεια ζωής



LDLE_CDM-R-E_0006-Life expectancy diagram

Lumen Maintenance Diagram - MC CDM-R Elite 70W/942 E27 PAR30L 30D

