



MASTERCcolour CDM-R Elite



MC CDM-R Elite 70W/942 E27 PAR30L 30D

Compacte keramische metaalhalogeen-reflectorontladinglamp met zeer hoog rendement die een sprankelend helder wit licht produceert met een hoge kleurweergave index

Waarschuwingen en veiligheid

- Alleen te gebruiken met elektronische VSA's
- Regel-VSA moet voorzien zijn van eindelevensduurbescherming (IEC 61167, IEC 62035)

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	E27
Gebruiksstand	UNIVERSEEL [Elke of universeel (U)]
Schakelcyclus	1.350
Meetreferentie van lichtstroom	Narrow Cone
Levensduur tot 50% uitval (nom.)	15.000 hr

Gegevens lichttechniek	
Kleurcode	942 [CCT of 4200K]
Bundelhoek (nom.)	30 graden
Lichtstroom	4.500 lm
Lichtsterkte (nom.)	13.500 cd
Kleuraanduiding	Koel wit (CW)
Kleurkwaliteit, coördinaat X (nominaal)	0,371
Kleurkwaliteit, coördinaat Y (nominaal)	0,366
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	4200 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	71 lm/W
Kleurweergave-index (CRI)	92

LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	75 %
Lichtstroom in conus van 90° (nom.)	4.500 lm

Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Energieverbruik	73,2 W
Opwarmtijd tot 60% licht	120 s
Spanning (nom.)	90 V

Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Nee

Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Lampafwerking	Helder
Lampvorm	PAR30L
Nettogewicht (per stuk)	0,225 kg

Keurmerken en classificaties	
Energie-efficiëntieklasse	G

MASTERColour CDM-R Elite


Kwikhoud (Hg) (max.)	6,6 mg
Kwikhoud (Hg) (nom.)	6,5 mg
Energieverbruik kWh/1.000 uur	74 kWh
EPREL-registratienummer	473305
CE-markering	Ja

Productgegevens

Productnaam voor bestelling	MC CDM-R Elite 70W/942 E27 PAR30L 30D
Volledige productnaam	MC CDM-R Elite 70W/942 E27 PAR30L 30D
Full EOC	871829165167300



Bestelcode	8718291651673
Materiaalnr. (12NC)	928053000630
Lokale code	CDMRE70W42P30L3
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8718291651673
Numerator - Dozen per buitendoos	6
EAN/UPC - Case	8718291651680

Maatschets



Product	D (max)	C (max)
MC CDM-R Elite 70W/942 E27 PAR30L 30D	97 mm	123 mm

Fotometrische gegevens





Spectral Power Distribution Colour - MC CDM-R Elite 70W/942 E27 PAR30L 30D

Light Distribution Diagram - MC CDM-R Elite 70W/942 E27 PAR30L 30D

MASTERCcolour CDM-R Elite

Levensduur



LDLE_CDM-R-E_0006-Life expectancy diagram

Lumen Maintenance Diagram - MC CDM-R Elite 70W/942 E27 PAR30L 30D

