



MASTERColour CDM-R Elite



MASTERColour CDM-R Elite 70W/942 E27 PAR30L 30D

Lampă reflectoare ceramică cu descărcare în halogenuri metalice, compactă, foarte eficientă, cu durată mare de viață, producând lumină albă proaspătă și strălucitoare, cu redare superioară a culorilor

Warnings and safety

- A se folosi exclusiv cu balast electronic
- Se folosește în mod obligatoriu un dispozitiv de protecție la curent - întrerupător termic (IEC61167, IEC 62035)

Catalog de date

Informații generale	
Baza elementului de fixare	E27
Poziție de funcționare	UNIVERSAL [Oricare sau Universal (U)]
Ciclu de comutare	1.350
Referință de măsurare a fluxului	Narrow Cone
Durată de viață până la eșec de 50% (nom.)	15.000 ore

Date tehnice lumină	
Cod culoare	942 [CCT of 4200K]
Unghi de distribuție luminoasă (nom.)	30°
Flux luminos	4.500 lm
Intensitate luminoasă (nom.)	13.500 cd
Denumirea culorii	Alb rece (CW)
Coordonată cromatică X (nom.)	0,371
Coordonată cromatică Y (nom.)	0,366
Temperatură de culoare corelată (nom.)	4200 K

Randament luminos (nominal) (nom.)	71 lm/W
Indice de redare a culorilor (IRC)	92
Factorul de menținere a fluxului luminos al lămpii la sfârșitul duratei de viață nominale (nom.)	75 %
Flux luminos în con de 90° (nominal)	4.500 lm

Funcționare și sistem electric	
Consum de curent	73,2 W
Timp de încălzire până la 60% lumină	120 s
Tensiune (nom.)	90 V

Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase	
Cu reglarea intensității luminoase	Nu

MASTERColour CDM-R Elite

Sistem mecanic și carcasă

Finisaj bec	Transparent
Formă bec	PAR30L
Greutate netă (bucată)	0,225 kg

Aprobare și aplica ie


Clasă de eficien ă energetică	G
Con inut de mercur (Hg) (max.)	6,6 mg
Con inut de mercur (Hg) (nom.)	6,5 mg
Consum de energie kWh/1000 h	74 kWh
Număr de înregistrare EPREL	473305
Marcaj CE	Da

Date despre produs

Nume comandă produs	MC CDM-R Elite 70W/942 E27 PAR30L 30D
---------------------	--


Numele complet al produsului	MASTERColour CDM-R Elite 70W/942 E27 PAR30L 30D
Full EOC	871829165167300
Cod de comandă	65167300
Număr material (12NC)	928053000630
Numărător – Cantitate per pachet	1
EAN/UPC – Produs/Cutie	8718291651673
Numărător SAP – Pachete per exterior	6
EAN/UPC – Cutie	8718291651680

Cote




Product	D (max)	C (max)
MC CDM-R Elite 70W/942 E27 PAR30L 30D	97 mm	123 mm

Date fotometrice




Spectral Power Distribution Colour - MC CDM-R Elite 70W/942 E27 PAR30L 30D




Light Distribution Diagram - MC CDM-R Elite 70W/942 E27 PAR30L 30D

MASTERColour CDM-R Elite

Durată de viață



LDLE_CDM-R-E_0006-Life expectancy diagram



Lumen Maintenance Diagram - MC CDM-R Elite 70W/942 E27 PAR30L 30D

