



MASTERColour CDM-R Elite



MASTERColour CDM-R Elite 70W/942 E27 PAR30L 30D

Kompaktná vysoko účinná halogenidová reflektorová výbojka s keramickým horákom a s dlhou životnosťou poskytuje žiarivo biele iskrivé svetlo s vysokým indexom podania farieb.

Varovanie a ochrana

- Používajte len s elektronickým predradníkom
- Súčasťou predradníka musí byť ochrana na konci životnosti (normy IEC61167, IEC62035)
- V prípade prasknutia výbojky toto nemá vplyv na vaše zdravie. Pokiaľ sa tak stane, na 30 min. vyvetrajte miestnosť a odstráňte všetky diely a črepiny, najlepšie s použitím rukavíc. Vložte ich do utesneného plastového obalu a odnesite na recykláciu do lokálnej zberne odpadu. Nepoužívajte vysávač.

Údaje o produkte

Všeobecné informácie	
Pätica	E27
Prevádzková poloha	UNIVERSAL [Akokoľvek alebo univerzálne (U)]
Spínací cyklus	1 350
Referenčný svetelný tok	Narrow Cone
Životnosť pri 50 % chybovosti (nom.)	15 000 h
Svetelné technické	
Kód farby	942 [CCT of 4200K]
Uhol vyžarovania (nom.)	30 stupeň (stupne)
Svetelný tok	4 500 lm
Intenzita svetla (nom.)	13 500 cd

Označenie farby	Studená biela (CW)
Chromatická súradnica X (nom.)	0,371
Chromatická súradnica Y (nom.)	0,366
Náhradná teplota chromatickosti (nom.)	4200 K
Merný výkon (menovitý) (nom.)	71 lm/W
Index podania farieb (CRI)	92
LLMF na konci nominálnej životnosti (nom.)	75 %
Svetelný tok v 90° kuželi (menovitý)	4 500 lm
Prevádzkové a elektrické	
Spotreba	73,2 W
Čas zahrievania na 60 % svetla	120 s

MASTERColour CDM-R Elite

Napätie (nom.)	90 V
----------------	------

Ovládanie a stmievanie

Stmievateľné	Nie
--------------	-----

Mechanické časti a teleso

Povrchová úprava žiarovky	Číra
Tvar žiarovky	PAR30L
Čistá hmotnosť (kus)	0,225 kg

Schválenie a použitie


Trieda energetickej účinnosti	G
Obsah ortuti (Hg) (max.)	6,6 mg
Obsah ortuti (Hg) (nom.)	6,5 mg
Spotreba energie kWh/1 000 h	74 kWh
Registračné číslo EPREL	473305

Značka CE	Áno
-----------	-----

Údaje o produkte


Objednávkový názov produktu	MC CDM-R Elite 70W/942 E27 PAR30L 30D
Úplný názov produktu	MASTERColour CDM-R Elite 70W/942 E27 PAR30L 30D
Úplný kód produktu	871829165167300
Objednávkový kód	65167300
Č. materiálu (12NC)	928053000630
Čitateľ – množstvo kusov v balení	1
EAN/UPC – produkt/puzdro	8718291651673
Čitateľ – počet balení v krabici	6
EAN/UPC – balenie	8718291651680

Rozmerový obrázok




Product	D (max)	C (max)
MC CDM-R Elite 70W/942 E27 PAR30L 30D	97 mm	123 mm

Fotometrické údaje





Spectral Power Distribution Colour - MC CDM-R Elite 70W/942 E27 PAR30L 30D



Light Distribution Diagram - MC CDM-R Elite 70W/942 E27 PAR30L 30D

MASTERColour CDM-R Elite

Životnosť



LDLE_CDM-R-E_0006-Life expectancy diagram

Lumen Maintenance Diagram - MC CDM-R Elite 70W/942 E27 PAR30L 30D

