MASTER MHN-FC

MASTER MHN-FC 2000W/740 400V XW

Kompaktní křemíkové vysokotlaké halogenidové výbojky s dvojitým stiskem

Varování a bezpečnost

- Používejte pouze v plně uzavřených svítidlech, a to i během zkoušení (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Svítidlo musí mít schopnost pojmout horké součásti světelného zdroje v případě jeho prasknutí.
- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zaneste do místního sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.

Údaje o produktu

Obecné informace	
Patice krytky	Double Ended
Provozní poloha	P5 [Paralelní +/-5D nebo horizontální (HOR)]
Životnost do 50 % poruch (jmen.)	12 000 h

Světelně technické	
Kód barvy	740 [CCT of 4000K]
Barevné konstrukce	Bílá (WH)
Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose X	380
Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose Y	419
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	4200 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	102 lm/W
Index podání barev (CRI)	60
Délka oblouku O (jmen.)	108 mm

Provozní a elektrické	
Spotřeba energie	2 050 W
Napětí (jmen.)	222 V

Řízení a stmívání	
Stmívatelné	Ne

Mechanické a materiály	
Povrchová úprava žárovky	Čiré
Celková hmotnost (kus)	0,190 kg

Certifikace a použití	
Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	105 mg
Spotřeba energie kWh/1000 h	2 235 kWh

Označení a balení	
Objednací název produktu	MASTER MHN-FC 2000W/740 400V XW
Celý název výrobku	MASTER MHN-FC 2000W/740 400V XW
Full EOC	871150021349500

MASTER MHN-FC

Kód objednávky	21349500
Číslo materiálu (12NC)	928070405130
Číslování – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8718291548195

Číslování SAP – balení v krabičce	1
Pouzdro – EAN/UPC	8711500213495

Rozměrové výkresy



Product	D (max)	D	O	X	L	A	C (max)
MASTER MHN-FC 2000W/740 400V XW	33 mm	25,5 mm	108 mm	58 mm	177 mm	290 mm	357 mm

Fotometrické údaje



Spectral Power Distribution Colour - MASTER MHN-FC 2000W/740 400V XW

Životnost



Lumen Maintenance Diagram - MASTER MHN-FC 2000W/740 400V XW



LDLE_MHN-FC_2000W_740-Life expectancy diagram

MASTER MHN-FC

© 2025 Signify Holding Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenese odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Philips a emblém štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N. V.

www.lighting.philips.com
2025, Prosinec 12 - Změna údajů vyhrazena