# MASTER MHN-LA

## MASTER MHN-LA 1000W/842 230V XWH

Lampes à halogénure métallisé et à quartz compactes, à double pincement

### Mises en garde et sécurité

- À utiliser uniquement dans un luminaire entièrement clos, même lors des essais (CEI 61167, CEI 62035, CEI 60598)
- Le luminaire doit pouvoir retenir les parties de lampe chaudes en cas de casse
- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

### Données du produit

| Informations générales | |
|---|---|
| **Culot** | X528 |
| **Position de fonctionnement** | P5 [Parallèle +/-5 D ou horizontale (HOR)] |
| **Durée de vie à 50 % de mortalité (nom.)** | 15 000 h |

| Données techniques de l'éclairage | |
|---|---|
| **Code couleur** | 842 [CCT of 4200K] |
| **Désignation de la couleur** | Blanc froid (CW) |
| **Coordonnée chromatique X** | 366 |
| **Coordonnée chromatique Y** | 370 |
| **Température de couleur corrélée (nom.)** | 4200 K |
| **Efficacité lumineuse (nominale)** | 92,00 lm/W |
| **Indice de rendu de couleur (IRC)** | 70 |
| **Longueur d'arc O (nom.)** | 40,5 mm |

| Fonctionnement et électricité | |
|---|---|
| **Consommation électrique** | 1 040,0 W |
| **Tension (nom.)** | 125 V |

| Commandes et gradation | |
|---|---|
| **Variation de l'intensité lumineuse** | Non |

| Mécanique et boîtier | |
|---|---|
| **Finition ampoule** | Transparent |
| **Forme de la lampe** | TD40 |
| **Poids net (pièce)** | 141,000 g |

| Approbation et application | |
|---|---|
| **Taux de mercure (Hg) (nom.)** | 112 mg |
| **Consommation d'énergie kWh/1 000 h** | 1 144 kWh |
| **Marquage CE** | Oui |

| Données du produit | |
|---|---|
| **Nom du produit de la commande** | MASTER MHN-LA 1000W/842 230V XWH |
| **Nom de produit complet** | MASTER MHN-LA 1000W/842 230V XWH |
| **Code EOC** | 871150020078500 |
| **Code de commande** | 20078500 |
| **Code 12NC** | 928073005130 |

# MASTER MHN-LA

| | |
|---|---|
| **Numérateur - Quantité par kit** | 1 |
| **Code EAN – Produit/Boîte** | 8718291548232 |
| **Conditionnement par carton** | 1 |

| | |
|---|---|
| **Codes EAN/UPC - Boîte** | 8711500200785 |

## Schéma dimensionnel




| Product | D (max) | O | X | A |
|---|---|---|---|---|
| MASTER MHN-LA 1000W/842 230V XWH | 40 mm | 40,5 mm | 35 mm | 286 mm |

## Données photométriques




**Spectral Power Distribution Colour - MASTER MHN-LA 1000W/842 230V XWH**

## Durée de vie




**LDLE_MHN-LA_0001-Life expectancy diagram**




**Lumen Maintenance Diagram - MASTER MHN-LA 1000W/842 230V XWH**

## MASTER MHN-LA

© 2025 Signify Holding Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Philips et l'emblème Philips Shield sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com
2025, décembre 12 - Les données sont sujettes à changement