MASTER MHN-LA

MASTER MHN-LA 1000W/842 230V XWH

Kompakta kvartsmetallhalogenlampor med dubbel fattning

Varning och Säkerhet

- Används endast i fullständigt sluten armatur, även under testning (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Armaturen måste klara av att rymma varma lampkomponenter om lampan går sönder
- Det är högst osannolikt att din hälsa skulle påverkas av att en lampa går sönder. Om en lampa går sönder ska du vädra rummet i 30 minuter och ta bort delarna, helst med handskar på dig. Lägg dem i en förslutningsbar plastpåse och lämna dem på närmaste återvinningsstation. Använd inte dammsugare.

Produktdata

Allmän information	
Sockel	X528
Driftposition	P5 [Parallell +/– 5D eller horisontell (HOR)]
Livslängd vid 50 % bortfall (nom)	15 000 h

Ljusteknik	
Färgkod	842 [CCT of 4200K]
Färgbeteckning	Kallvit (CW)
Kromaticitetskoordinat X (nom)	366
Kromaticitetskoordinat Y (nom)	370
Korrelerad färgtemperatur (Nom)	4200 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	92,00 lm/W
Färgåtergivningsindex	70
Båglängd O (Nom)	40,5 mm

Drift och elektricitet	
Strömförbrukning	1 040,0 W
Spänning (nom)	125 V

Styrenheter och dimring	
Dimbar	Nej

Mekanik och armaturhus	
Ljuskällans ytbehandling	Klar
Lampform	TD40
Nettovikt (styck)	141,000 g

Användning och godkännande	
Kvicksilverinnehåll (Hg) (nom)	112 mg
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	1 144 kWh
CE-märkning	Ja

Produktdata	
Beställningsproduktnamn	MASTER MHN-LA 1000W/842 230V XWH
Fullständigt produktnamn	MASTER MHN-LA 1000W/842 230V XWH
Full EOC	871150020078500
Beställningsnummer	928073005130
Materialnummer (12NC)	928073005130

MASTER MHN-LA

Räknare – antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8718291548232
Räknare - antal förpackningar per kartong	1

EAN/UPC - Hölje	8711500200785

Måttskiss



Product	D (max)	O	X	A
MASTER MHN-LA 1000W/842 230V XWH	40 mm	40,5 mm	35 mm	286 mm

Fotometriska data



Spectral Power Distribution Colour - MASTER MHN-LA 1000W/842 230V XWH

Livslängd



LDLE_MHN-LA_0001-Life expectancy diagram



Lumen Maintenance Diagram - MASTER MHN-LA 1000W/842 230V XWH

MASTER MHN-LA

© 2023 Signify Holding Alla rättigheter förbehålles. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår häri och avsäger sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Philips och Philips sköldemblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com
2023, April 14 - data som kan komma att ändras