



HPI-T de alta potencia

HPI-T 2000W/646 E40 220V CRP/4

Lámparas de haluro metálico de cuarzo con lámpara exterior transparente

Advertencias y seguridad

- Usar solo en luminarias totalmente cerradas, incluso durante las pruebas (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- La luminaria debe poder contener partes de lámpara calientes en caso de rotura de la lámpara
- Para uso con dispositivo de control diseñado para lámparas de mercurio de alta presión
- Es muy poco probable que si se rompe una lámpara, esto tenga un efecto sobre tu salud. Si se rompe una lámpara, ventila la habitación durante 30 minutos y retirará las partes, preferiblemente con guantes. Colocalas en una bolsa de plástico sellada y llevala a las instalaciones para reciclado de desechos de tu zona. No uses aspiradora.

Datos del producto

Información general	
Tapa-base	E40
Posición de funcionamiento	P75 [Paralelo +/-75D u Horizontal (HOR)]
Vida útil para fallas del 50 % (nominal)	12.000 hora(s)

Información técnica sobre la luz	
Código de color	646 [CCT of 4600K]
Designación de color	Blanco frío (CW)
Coordenada de cromaticidad X (nominal)	375
Coordenada de cromaticidad Y (nominal)	385
Temperatura de color correlacionada (nominal)	4200 K
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	95 lm/W
Índice de producción de color (IRC)	63
Longitud de arco O (nominal)	89 mm

Operación y aspectos eléctricos	
Consumo de energía	1.980 W
Voltaje (nominal)	130 V

Controles y atenuación	
Regulable	No

Mecánica y carcasa	
Acabado de la luz	Transparente
Forma del foco	T100
Peso neto (pieza)	569,000 g


Aprobación y aplicación	
Contenido de mercurio (Hg) (nominal)	155 mg
Consumo energético kWh/1000 h	2.178 kWh

HPI-T de alta potencia

Marca CE	Si
Información del producto	
Nombre del producto del pedido	HPI-T 2000W/646 E40 220V CRP/4
Nombre del producto completo	HPI-T 2000W/646 E40 220V CRP/4
Full EOC	871150018376745
Código del pedido	928073609231


N.º de material (12NC)	928073609231
Numerador: cantidad por paquete	1
EAN/UPC: producto/caja	8711500183767
Numerador: paquetes por caja externa	4
EAN/UPC - Caja	8711500183774

Plano de dimensiones




Product	D (max)	O	L	C (max)
HPI-T 2000W/646 E40 220V CRP/4	101,5 mm	89 mm	290 mm	430 mm

Datos fotométricos




Spectral Power Distribution Colour - HPI-T 2000W/646 E40 220V CRP/4

Vida útil



LDLE_HPI-THW_0003-Life expectancy diagram



Lumen Maintenance Diagram - HPI-T 2000W/646 E40 220V CRP/4

HPI-T de alta potencia

