



# HPI-T

## HPI-T 2000W/646 E40 220V CRP/4

Lămpi compacte cu halogenuri metalice, tub din cuarț și capsulă exterioră transparentă

### Warnings and safety

- A se folosi exclusiv în aparate de iluminat complet protejate, chiar și în timpul testării (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Aparatul de iluminat trebuie să poată reține fragmentele fierbinți de lampă în caz de spargere a lămpii
- Pentru utilizare împreună cu echipament de control proiectat pentru lămpi cu vapori de mercur de înaltă presiune
- Este foarte improbabil ca o lampă care se sparge să vă afecteze în vreun fel sănătatea. Dacă o lampă se sparge, aerisiți încăperea timp de 30 de minute și eliminați bucățile de lampă, preferabil cu mănuși. Puneți bucățile de lampă într-o pungă din plastic sigilată și predați punga la unitățile locale de colectare a deșeurilor în vederea reciclării. Nu folosiți un aspirator.

### Catalog de date


Informații generale		Tensiune (nom.)	
Baza elementului de fixare	E40	130 V	
Poziție de funcționare	P75 [Paralel +/- 75D sau Orizontal (HOR)]	Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase	
Durată de viață până la eșec de 50% (nom.)	12.000 ore	Cu reglarea intensității luminoase	Nu
Date tehnice lumină		Sistem mecanic și carcasă	
Cod culoare	646 [CCT of 4600K]	Finisaj bec	Transparent
Denumirea culorii	Alb rece (CW)	Formă bec	T100
Coordonată cromatică X (nom.)	375	Greutate netă (bucată)	569,000 g
Coordonată cromatică Y (nom.)	385	Aprobare și aplicație	
Temperatură de culoare corelată (nom.)	4200 K	Conținut de mercur (Hg) (nom.)	155 mg
Randament luminos (nominal) (nom.)	95 lm/W	Consum de energie kWh/1000 h	2.178 kWh
Indice de redare a culorilor (IRC)	63	Marcaj CE	Da
Lungime arc O (nom.)	89 mm	Date despre produs	
Funcționare și sistem electric		Nume comandă produs	HPI-T 2000W/646 E40 220V CRP/4
Consum de curent	1.980 W		

# HPI-T

Numele complet al produsului	HPI-T 2000W/646 E40 220V CRP/4
Full EOC	871150018376745
Cod de comandă	18376745
Număr material (12NC)	928073609231
Numărător – Cantitate per pachet	1


EAN/UPC – Produs/Cutie	8711500183767
Numărător SAP – Pachete per exterior	4
EAN/UPC – Cutie	8711500183774

## Cote




Product	D (max)	O	L	C (max)
HPI-T 2000W/646 E40 220V CRP/4	101,5 mm	89 mm	290 mm	430 mm

## Date fotometrice




Spectral Power Distribution Colour - HPI-T 2000W/646 E40 220V CRP/4

## Durată de viață



LDLE\_HPI-THW\_0003-Life expectancy diagram



Lumen Maintenance Diagram - HPI-T 2000W/646 E40 220V CRP/4

