



# HPI-T

## HPI-T 2000W/542 E40 380V 1SL/4

Lampes à halogénure métallisé et à quartz avec ampoule externe transparente

### Mises en garde et sécurité

- À utiliser uniquement dans un luminaire entièrement clos, même lors des essais (CEI 61167, CEI 62035, CEI 60598)
- Le luminaire doit pouvoir retenir les parties de lampe chaudes en cas de casse
- Pour une utilisation avec un appareillage de contrôle conçu pour les lampes au mercure à haute pression
- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

### Données du produit


Informations générales		Tension (nom.)	
Culot	E40	232 V	
Position de fonctionnement	P20 [Parallèle +/-20 D ou horizontale (HOR)]	Commandes et gradation	
Durée de vie à 50 % de mortalité (nom.)	12 000 h	Variation de l'intensité lumineuse	Non
Données techniques de l'éclairage		Mécanique et boîtier	
Code couleur	542 [CCT of 4200K]	Finition ampoule	Transparent
Couleur	Blanc froid (CW)	Forme de l'ampoule	T100
Coordonnée trichromatique x (nominale)	387	Poids net (pièce)	586,000 g
Coordonnée de chromaticité Y (nominale)	403	Approbation et application	
Température de couleur corrélée (nom.)	3800 K	Taux de mercure (Hg) (nom.)	256 mg
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	101 lm/W	Consommation d'énergie kWh/1000 h	2 178 kWh
Indice de rendu de couleur (IRC)	59	Marquage CE	Oui
Longueur d'arc O (nom.)	120 mm	Données du produit	
Fonctionnement et électricité		Nom du produit de la commande	HPI-T 2000W/542 E40 380V 1SL/4
Consommation électrique	1 980 W	Nom de produit complet	HPI-T 2000W/542 E40 380V 1SL/4

# HPI-T

Full EOC	871150020235245
Code de commande	928074209228
Code T2NC	928074209228
Code de commande local	HPI-T2000
Numérateur - Quantité par kit	1


Code EAN – Produit/Boîte	8711500202352
Conditionnement par carton	4
EAN/UPC - Boîte	8711500202369

## Schéma dimensionnel




Product	D (max)	O	L	C (max)
HPI-T 2000W/542 E40 380V 1SL/4	101,5 mm	120 mm	267 mm	430 mm

## Données photométriques




Spectral Power Distribution Colour - HPI-T 2000W/542 E40 380V 1SL/4

## Durée de vie



LDLE\_HPI-THW\_0002-Life expectancy diagram



Lumen Maintenance Diagram - HPI-T 2000W/542 E40 380V 1SL/4

