



HPI-T High Wattage

HPI-T 2000W/542 E40 380V 1SL/4

Кварцові метало-галогенні лампи з прозорою зовнішньою колбою

Попередження та безпека

- Використовуйте лише світильник у корпусі навіть під час випробувань (IEC 61167, IEC 62035, IEC 60598)
- Світильник має утримувати гарячі уламки лампи в разі її руйнування
- Для використання з модулем регулювання, призначеним для ртутних ламп високого тиску
- Украй малоймовірно, що розбита лампа може становити будь-який ризик вашому здоров'ю. Якщо лампа розбилася, провітрить приміщення протягом 30 хвилин і зберіть усі уламки (бажано в рукавичках). Покладіть їх у герметичний целофановий пакет і передайте в місцевий пункт утилізації відходів. Не використовуйте пилосос.

Дані про продукцію

Загальна інформація	
Розташування виводів	E40
Робоче положення	P20 [Паралельне +/-20 градусів або горизонтальне (HOR)]
Термін служби до 50% відмов (ном.)	12 000 година (-н)
Світлотехнічні	
Код кольору	542 [CCT of 4200K]
Позначення кольору	Холодний білий (CW)
Координата хроматичності X (номінальна)	387
Координата хроматичності Y (номінальна)	403
Корельована колірна температура (ном.)	3800 K
Світловіддача (номінальна) (ном.)	101 lm/W
Індекс якості кольоропередачі (CRI)	59
Довжина дуги O (ном.)	120 mm
Експлуатаційні й електричні	
Споживана потужність	1 980 W


Напруга (ном.)	232 V
Елементи керування й затемнення	
З регульованою яскравістю	Ні
Механічні деталі й корпус	
Обробка лампи	Прозорий
Форма лампи	T100
Вага нетто (шт.)	586,000 g
Затвердження й застосування	
Вміст ртуті (ном.)	256 mg
Споживання енергії кВт/1000 год	2 178 kWh
Знак CE	Так
Дані про виріб	
Назва замовленого виробу	HPI-T 2000W/542 E40 380V 1SL/4
Повна назва виробу	HPI-T 2000W/542 E40 380V 1SL/4

HPI-T High Wattage

Повний код виробу	871150020235245
Код замовлення	928074209228
Номер матеріалу (12NC)	928074209228
Чисельник — кількість в упаковці	1
EAN/UPC - продукт/упаковка	8711500202352


Чисельник — упаковок у зовнішній коробці	4
EAN/UPC - корпус	8711500202369

Розміри




Product	D (max)	O	L	C (max)
HPI-T 2000W/542 E40 380V 1SL/4	101,5 mm	120 mm	267 mm	430 mm

Фотометричні дані




Spectral Power Distribution Colour - HPI-T 2000W/542 E40 380V 1SL/4

Термін служби



LDLE_HPI-THW_0002-Life expectancy diagram



Lumen Maintenance Diagram - HPI-T 2000W/542 E40 380V 1SL/4

HPI-T High Wattage

