



# Espectáculo MSR (Re-ignição Conv.)

## MSR 700 1CT/8

O elevado índice de composição de cores da série MSR de extremidade única assegura que todos os elementos do público podem desfrutar das verdadeiras cores do cenário, dos adereços de cena, dos actores e do guarda-roupa; na realidade, tudo o que se encontra em cena pode ser visualizado de forma brilhante e com cores vivas nessa luz com qualidade de luz de dia. De igual modo, graças ao conceito de extremidade única, a luminária possui uma recolha e direcção da luz, para ajudar a assegurar o brilho no palco nos pontos exactos onde este é necessário. Além disso, a lâmpada MSR pode ser utilizada em qualquer posição de acendimento para configuração fácil e conveniência na utilização.

### Avisos e Segurança

- É extremamente improvável que a quebra de uma lâmpada tenha qualquer impacto na sua saúde. Se uma lâmpada quebrar, ventile a divisão durante 30 minutos e remova as partes da lâmpada, de preferência com luvas. Coloque-as num saco de plástico fechado e leve-o para o ecocentro mais próximo para reciclagem. Não utilize o aspirador.

### Dados do produto

Informações gerais	
Casquilho	G22
Posição de funcionamento	UNIVERSAL [Qualquer ou Universal (U)]
Vida útil até 50% de falhas (Nom.)	1.000 h

Caraterísticas técnicas da luz	
Código da cor	- [Not Specified]
Fluxo Luminoso	55.000 lm
Coordenada X de cromaticidade (Nom.)	325
Coordenada Y de cromaticidade (Nom.)	320
Temperatura de cor correlacionada (Nom.)	5900 K

Eficácia luminosa (nominal) (Nom.)	80 lm/W
Índice de Restituição Cromática (IRC)	75
Comprimento de oscilação O (Nom.)	8,0 mm

Funcionamento e caraterísticas elétricas	
Consumo de Energia	700 W
Corrente de lâmpada (Nom.)	12 A

Controlos e regulação	
Regulável	Não

## Espectáculo MSR (Re-ignição Conv.)


Características mecânicas e compartimento	
Peso líquido (Peça)	0,120 kg

Dados do produto	
Nome de produto da encomenda	MSR 700 1CT/8
Nome do produto completo	MSR 700 1CT/8
Código do produto completo	872790091575400
Código de encomenda	91575400


N.º material (12NC)	928078005114
Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC – Produto/caixa	8727900915754
Numerador – Embalagens por caixa exterior	8
EAN/UPC – Caso	8727900915761

### Desenho dimensional



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)	F
MSR 700 1CT/8	30 mm	8,0 mm	74 mm	76 mm	75 mm	152 mm	42 mm

### Dados fotométricos



Spectral Power Distribution Colour - MSR 700 1CT/8

